

PHILIPS

Diamond Cut īpaši efektīvs
iebūvēts gaismeklis, 2 W
95 mm

Īpaša efektivitāte

3000 K

Balta

8719514494589



Izcili kvalitatīva gaisma un stils

Philips ir radījis īpaši efektīvu griestu lampu ar jaunu tehnoloģiju, radot mazāk oglekļa emisijas, patērējot mazāk materiālu un patērējot mazāk enerģijas. Ar pārsteidzošu 50 000 stundu kalpošanas laiku tā darbojas līdz pat trīsreiz ilgāk nekā Philips LED griestu lampu ekvivalenti – un patērē vien 50 % enerģijas. Viennozīmīgi tieši tas, kas nepieciešams ilgtspējīgākai planētai.

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED modulim un draiverim

Gaismas efekts

- Augstas kvalitātes izkliedētājs Maiga vienmērīgi izkliedēta gaisma

Materiāls un apdare

- Augstas kvalitātes metāla materiāls


Izceltie produkti

5 gadu garantija LED sistēmai




Papildus standarta 2 gadu garantijai Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED sistēmai, ietverot šīs lampas LED moduli un draiveri.

Augstas kvalitātes izkliedētājs Maiga vienmērīgi izkliedēta gaisma



Šīs augstas kvalitātes izkliedētājs vienmērīgi izkliedē maigu gaismu visā telpā.

Augstas kvalitātes metāla materiāls



Izturīgs un pievilcīgs metāla materiāls uzticamai apdarei.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Apaļas formas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 51 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 25 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 50 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 110 °
- Krāsu saskaņa: 5 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Uzsildīšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs
- Stils: Contemporary
- Tips: Iebūvējami gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: UltraEfficient

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 22 mA
- Efektivitāte: 180 lm/W

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.35

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,083 kg
- Izgriezuma garums: 6.8–8.0 cm
- Izgriezuma platums: 6.8–8.0 cm
- Augstums: 4,95 cm
- Garums: 9,5 cm
- Nišas iegrime: 0,2 cm
- Platums: 9,5 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Diametrs: 95 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 360
- Gaismas krāsa: 3000
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 2
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase



Izlaides datums:
2025-05-06
Versija: 0.330

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com