

PHILIPS

Prožektors

ProjectLine

20 W

6500K vēsa balta gaisma

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



1900
lm

20W

6500K

LED

35,000h
IP65

REAL
PRO
REAL
QUALITY

Professional quality for your project

8719514954595



Profesionāla kvalitāte jūsu projektam

Ūdensnecaurļaidīga un izturīga LED lampa izmantošanai ārā. Projectline prožektors ir energotaupīgs un izturīgs. Tā metāla materiāls ir izturīgs pret laikapstākļu iedarbību. Ideāli piemērots, lai apgaismotu zonas (sabiedrisko) ēku priekšpusē/aizmugurē, piemēram, autostāvvietas, piebraucamos ceļus, dārzus vai darba vietas.

Ilgtspējīga izvēle

- Taupiet enerģiju no brīža, kad pagriežat slēdzi

Izvēlieties augstas kvalitātes apgaismojumu

- Varat uzticēties tam, kas rakstīts uz Philips iepakojuma

Izturība

- Ilgs kalpošanas laiks — līdz pat 35 000 stundas

Izceltie produkti

Energoefektīvs

Visi Philips enerģijas taupītāji taupa enerģiju no brīža, kad pagriežat slēdzi. Kalpošanas laikā tie patērē mazāk kW un tādējādi arī samazina rēķinu par enerģiju. Enerģijas taupīšanas līmenis atšķiras atkarībā no spuldzes veida un tehnoloģijas.

Uzticama kvalitāte:

Philips pilda savus solījumus attiecībā uz spuldžu veiktspēju. Varat uzticēties tam, kas uz Philips iepakojuma rakstīts par spuldzes jaudu, kalpošanas laiku un jaudu, kas ir līdzvērtīga kvēlspuldzēm.

Ilgs kalpošanas laiks — līdz pat 35 000 stundās

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 35 000 stundām.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Metāls
- Optiskā vāciņa/objektīva apdare: Caurspīdīga
- Optiskā vāciņa/objektīva materiāls: Rūdīts stikls
- Optiskā vāciņa/objektīva forma: Plakans
- Optiskā vāciņa/objektīva tips: Stikls

Izturība

- Apkārtējā temperatūra: No –40 līdz +50 °C

Vide

- Sustainability rating: –

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Gaismas plūsmas tolerance: +/-10%
- Color Code: 865 vēsa dienas gaisma
- Korelētā krāsu temperatūra: 6500
- Init. Color Rendering Index Tolerance: 0
- Sākotnējā krāsainība: (0.313, 0.337) SDCM <6
- Lampu saimes kods: LED
- Light source engine type: LED
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismekļa gaismas stara izkliedēšana: 110°
- Gaismas plūsma: 1 900 lm
- Optiskais materiāls: Stikls
- Āra optikas tips: Simetrisks staru kūlis
- Reflektora materiāls: Polikarbonāts
- Darbības apkārtējā temperatūra Tq: 25 °C
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 95 lm/W
- Augšupvērsta gaismas jaudas attiecība: 0

Dažādi

- Papildu funkcijas: ProjectLine

Citi raksturlielumi

- CE marķējums: Jā
- ENEC zīme: –
- RoHS atbilstība: Jā
- Fotobioloģiskā drošība: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Fotobioloģiskā riska specifikācija: 0,2 m

Strāvas padeve

- Ieejas spriegums: 220–240
- Izstienstrāva: 0,45
- Izstienstrāvas laiks: 0,066
- Jaudas koeficients (daļa): 0.9

Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš: 20
- Enerģijas patēriņa tolerance: +/-10%

Produkta izmēri un svars

- Kopējais augstums: 29
- Kopējais garums: 140
- Kopējais platums: 125

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- IP kods: IP65
- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts
- Vads: Kabelis 0.3 m bez spraudņa
- Savienojums: Brīvi pievadi/vadi
- Vadības mehānisma atteices rādītājs vidējā lietderīgās lietošanas laikā 35 000 h: 5
- Aptumšojams: Nē
- Draiveris/barošanas bloks/transformators: -
- Iekļauts draiveris: Jā
- Efektīvā projektētā platība: 0,006
- Fixation material: Tērauds
- Uzliesmojamības zīme: Uzstādīšanai uz parasti uzliesmojošām virsmām
- Line Frequency: 50 or 60
- Meh. trieciena aizsardzības kods: IK06 | 1 J
- Uzstādīšanas ierīce: Regulējams montāžas kronšteins
- Reduktoru skaits: 1 vienība
- Produktu skaits uz MCB 16 A, tips B: 104
- Surge Protection (Common/Differential): EN61547 (L-L 1kV, L-G 2kV)

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514954595
- Neto svars: 0,27 kg
- Bruto svars: 0,31 kg
- Augstums: 4 cm
- Garums: 14,3 cm
- Platums: 13,2 cm



Izlaides datums:
2025-09-13
Versija: 0.153

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com