PHILIPS

3 gab. 60 W bezkrāsas kvēlspuldzes A60 E27

Īpaša efektivitāte

2700 k

840 lm

50 000 h

8720169283886

Īpaši efektīva lampa, mūsu līdz šim energoefektīvākā LED spuldzes

Philips Īpaši efektīvās LED spuldzes nodrošina skaistu gaismu, īpaši ilgu 50 000 stundu kalpošanas laiku un tūlītēju un ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Retāk nomainiet lampas un izbaudiet gaismu, kas ir patīkama acīm, pateicoties mūsu uzticamajai EyeComfort konstrukcijai.

Ilgāks darbmūžs un mazāks enerģijas patēriņš
- Atstājot visu laiku ieslēgtu, taupa enerģiju
- Ilgtspējīga spuldze – kalpos līdz pat 50 gadus

Izceltie produkti

Atstājot visu laiku ieslēgtu, taupa enerģiju

Mūsu īpaši energoefektīvās LED spuldzes ir vismaz par 50% energoefektīvākas nekā standarta Philips LED spuldzes, tādēļ tās taupa enerģiju katru dienu

Ilgtspējīga spuldze – kalpos līdz pat 50 gadus

Nav jāveic regulāra spuldžu nomaiņa. Mūsu īpaši energoefektīvo LED spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 50 000 stundām, un tās kalpo 3,5 reizes ilgāk nekā standarta Philips LED spuldzes. Izbaudiet ideālu apgaismes risinājumu ilgāk nekā 50 gadus.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Bulb Material: Glass

Izturība
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 500 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 50 000

Vide
- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi
- Gaismas krišanas leņķis: 300 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 840 lm
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 210 lm/W

Dažādi
- Acu komforts: Nē
- LED Innovations: UltraEfficient

Iepakojuma informācija
- EAN: 8720169283886
- EOC: 872016928388600
- Produkta nosaukums: LED CLA 60W A60 E27 2700K CL UE 3CT/4 EC

Enerģijas patēriņš
- Jaudas koeficients: 0.4
- Spriegums: AC 220-240 V
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 60 W
- Enerģijas patēriņš: 4 W

Produkta izmēri un svars
- Kopējais augstums: 104 mm
- Kopējais garums: 104 mm
- Kopējais platums: 60 mm

Tehniskā specifikācija
- Frekvence: 50-60

Iepakojuma izmēri un svars
- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169283886
- Neto svars: 0,11 kg
- Bruto svars: 0,18 kg
- Augstums: 12 cm
- Garums: 7,7 cm
- Platums: 21,7 cm

Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.320

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com