

PHILIPS

2 gab. kapsulas
20 W kapsulas G4

LED

2700 k

200 lm

15 000 h



8720169300613



Izbaudiet silti baltu LED gaismu

Philips LED spuldzes nodrošina skaistu silti baltu gaismu. Tām ir īpaši ilgs kalpošanas laiks, un tās nodrošina tūlītēju un ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Ar vienkāršu un elegantu dizainu šī spuldze ir ideāls aizvietotājs standarta matētajām spuldzēm.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Kvēlspuldzei līdzīga silti balta gaisma

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ietaupa līdz pat 80% enerģijas

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Vienkārša ikdienas LED spuldze

Izceltie produkti

Kvēlspuldzei līdzīga silti balta gaisma



Šai spuldzei ir 2700 K krāsas temperatūra, kas rada siltu, mierpilnu noskaņu un ir perfekti piemērota, lai

atslābinātos. Šī 2700 K gaisma ir ideāls risinājums mājas apgaismojumam.

Ietaupa līdz pat 80% enerģijas



Izmantojiet enerģijas ietaupījumu, ko nodrošina LED gaismas, nezaudējot gaismas kvalitāti. Ietaupiet vairāk nekā 80% elektroenerģijas uzreiz, nomainot esošās kvēlspuldzes vai halogēnspuldzes

Vienkārša ikdienas LED spuldze

Philips ikdienas LED spuldze pilnībā atbilst apgaismojuma pamatprasībām. Šī LED spuldze nodrošina skaistu gaismu un uzticamu darbību. Turklāt to var iegādāties par pieņemamu cenu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīta kapsulas spuldze
- Ligzda: G4
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Bulb Material: Clear Plastic

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 200 lm
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 117 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169300613
- EOC: 872016930061300
- Produkta nosaukums: LED 20W G4 WW 12V ND micro 2SRT6

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: AC Electronic 12 V
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 20 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F
- Enerģijas patēriņš: 1,7 W

Produkta izmēri un svars

- Kopējais augstums: 37,5 mm
- Kopējais garums: 37,5 mm
- Kopējais platums: 9,5 mm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: –
- EPREL reģistrācijas numurs: 1879160

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169300613
- Neto svars: 0,01 kg
- Bruto svars: 0,02 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 2,5 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.247

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com