

PHILIPS

60 W virziens
gaismeklis R7S R7S

LED

4000 K

1000 lm

15 000 h



8720169301917



Spilgts LED apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Šī inovatīvā lineārā LED lampa ir perfekts aizstājējs halogēna R7S lampām, ievērojami apsteidzot tās energoefektivitātē.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Vēsa, balta gaisma

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīšanai

- Lineārajai halogēnspludzei līdzīga forma un izmērs

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ietaupa līdz pat 80% enerģijas

Izceltie produkti

Vēsa, balta gaisma



Šai spuldzei ir 4000 K krāsas temperatūra, kas nodrošina īpaši vēsu, svaigu un dzidru gaismu.

Aizstāj lineāro halogēnspludzi



Šī standarta LED lineārā spuldze ar skaistas formas dizainu un ierastajiem izmēriem ir mūsdienīgs apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajām lineārajām halogēnspludzēm.

Ietaupa līdz pat 80% enerģijas



Izmantojiet enerģijas ietaupījumu, ko nodrošina LED gaismas, nezaudējot gaismas kvalitāti. Ietaupiet vairāk nekā 80% elektroenerģijas uzreiz, nomainot esošās kvēlspludzes vai halogēnspludzes

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīts atstarotājs
- Ligzda: R7s
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Bulb Material: Clear Plastic

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 300 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 1000 lm
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 142 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169301917
- EOC: 872016930191700
- Produkta nosaukums: LED 60W R7S 78mm CW ND 1PF SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: AC 220–240 V
- Ekvivalentā kvēlspludzes jauda: 60 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): D
- Enerģijas patēriņš: 7 W

Produkta izmēri un svars

- Kopējais augstums: 78 mm
- Kopējais garums: 78 mm
- Kopējais platums: 28 mm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60
- EPREL reģistrācijas numurs: 1932589

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8720169301917
- Neto svars: 0,04 kg
- Bruto svars: 0,06 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 3 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:
2025-09-20
Versija: 0.268

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com