

PHILIPS

LED cauruļveida
spuldze EM T5

LED

300 mm

3000 K

G5



8720169308862



Ilgstošs LED darba apgaismojums ar augstu gaismas kvalitāti

Ātri un viegli nomainīt esošās luminiscences caurules uz Philips LED cauruļveida spuldzēm ar modernu un efektīvu LED tehnoloģiju. Philips LED cauruļveida spuldze ir izcili piemērota vietām, kur nepieciešams daudz gaismas.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Izmantojiet enerģijas ietaupījumu, ko nodrošina LED gaismas, nezaudējot gaismas kvalitāti. Acumirkli ietaupiet vairāk nekā 60% enerģijas, nomainot esošās luminiscences caurules (kopš 2023. gada aizliegtas saskaņā ar ES regulu).

Augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos gadiem ilgi

- Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 25 000 stundām, tāpēc varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt gaismas avotus, un ilgāk nekā 25 gadus varēsiet izbaudīt ideālu apgaismes risinājumu.

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco luminiscences spuldžu

- Piemērotas izmantošanai ar elektromagnētiskajiem balastiem.

Izceltie produkti

Radīts jūsu acu komfortam



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Ietaupa vairāk nekā 60% enerģijas salīdzinājumā ar luminiscences spuldzēm
25 000 stundu kalpošanas laiks
Saderīgas ar elektromagnētisko balastu

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: T5
- Ligzda: G5
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Bulb Material: Glass

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 200 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 25 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 220 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 3000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 600 lm
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 133 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169308862
- EOC: 872016930886200
- Produkta nosaukums: LED T5 mini 4.5W G5 WH 1CT/12

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: AC 220–240 V
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): E
- Enerģijas patēriņš: 4,5

Produkta izmēri un svars

- Kopējais augstums: 302 mm
- Kopējais garums: 302 mm
- Kopējais platums: 19 mm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60
- EPREL reģistrācijas numurs: 1852426

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169308862
- Neto svars: 0,06 kg
- Bruto svars: 0,08 kg
- Augstums: 37,5 cm
- Garums: 3,1 cm
- Platums: 2,4 cm



Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.185

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com