

PHILIPS

LED cauruļveida
spuldze HF T5

LED

900 mm

4000 K

G5



8720169309647



Ilgstošs LED darba apgaismojums ar augstu gaismas kvalitāti

Ātri un viegli nomainīt esošās luminiscences caurules uz Philips LED cauruļveida spuldzēm ar modernu un efektīvu LED tehnoloģiju. Philips LED cauruļveida spuldze ir izcili piemērota vietām, kur nepieciešams daudz gaismas.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Izmantojiet enerģijas ietaupījumu, ko nodrošina LED gaismas, nezaudējot gaismas kvalitāti. Acumirkli ietaupiet vairāk nekā 40% enerģijas, nomainot esošās luminiscences caurules (kopš 2023. gada aizliegtas saskaņā ar ES regulu).

Augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos gadiem ilgi

- Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 35 000 stundām, tāpēc varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt gaismas avotus, un ilgāk nekā 35 gadus varēsiet izbaudīt ideālu apgaismes risinājumu.

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco luminiscences spuldžu

- Piemērotas un pārbaudītas izmantošanai ar dažādiem elektroniskajiem balastiem.

Izceltie produkti

Radīts jūsu acu komfortam



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Ietaupa vairāk nekā 40% enerģijas salīdzinājumā ar luminiscences spuldzēm

**35 000 stundu kalpošanas laiks
Saderīgas ar elektronisko balastu**

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: T5
- Ligzda: G5
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Bulb Material: Glass

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 35 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 200 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 1700 lm
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 147 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- Apstiprinājuma atzīmes: RoHS atbilstība, KEMA Keur sertifikāts
- LED Innovations: EyeComfort

Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169309647
- EOC: 872016930964700
- Produkta nosaukums: LED T5 HF 900mm 11.5W G5 CW HE 1CT/4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.9
- Spriegums: AC 60-100 V
- Enerģijas patēriņš: 11,5

Produkta izmēri un svars

- Kopējais augstums: 863 mm
- Kopējais garums: 863 mm
- Kopējais platums: 19 mm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 30K-100K

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169309647
- Neto svars: 0,12 kg
- Bruto svars: 0,14 kg
- Augstums: 90,6 cm
- Garums: 3,1 cm
- Platums: 2,4 cm



Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.188

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com