PHILIPS

75 W spuldzes A60 E27 x2

LED

2700 k

1055 lm

15 000 h

8720169324510

A↑G E

# Izbaudiet silti baltu LED gaismu

Philips LED spuldzes nodrošina skaistu silti baltu gaismu. Tām ir īpaši ilgs kalpošanas laiks, un tās nodrošina tūlītēju un ievērojamu energijas ietaupījumu. Ar vienkāršu un elegantu dizainu šī spuldze ir ideāls aizvietotājs standarta matētajām spuldzēm.

### Augstas kvalitātes apgaismojums
- Radīts jūsu acu komfortam

### Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomaiņai
- Standarta kvēlspuldzēm līdzīga forma un izmērs

### Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu
- Ilgtspējīgas spuldzes — kalpo līdz 15 gadus ilgi

# Izceltie produkti

### Radīts jūsu acu komfortam

Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

### Aizvieto standarta kvēlspuldzi

Šī ir standarta energotaupīga LED spuldze ar skaistas formas dizainu un ierastajiem izmēriem mūsdienīgam apgaismojumam. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajām standarta kvēlspuldzēm.

### Nominālais vidējais kalpošanas laiks 15 000 stundas

Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 15 000 stundām, tāpēc jūs varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt spuldzes un vairāk nekā 15 gadus baudīt ideālu apgaismojuma risinājumu.

# Specifikācijas

### Spuldzes raksturlielumi
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Bulb Material: Plastic

### Izturība
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

### Vide
- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

### Apgaismojuma raksturlielumi
- Gaismas krišanas leņķis: 150 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 1055 lm
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 111 lm/W

### Dažādi
- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

### Iepakojuma informācija
- EAN: 8720169324510
- EOC: 872016932451000
- Produkta nosaukums: LED 75W A60 E27 WW FR ND 2SRT6

### Enerģijas patēriņš
- Jaudas koeficients: 0.6
- Spriegums: AC 220-240 V
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 75 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): E
- Enerģijas patēriņš: 9,5 W

### Produkta izmēri un svars
- Kopējais augstums: 109 mm
- Kopējais garums: 109 mm
- Kopējais platums: 60 mm

### Tehniskā specifikācija
- Frekvence: 50-60
- EPREL reģistrācijas numurs: 1930252

### Iepakojuma izmēri un svars
- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169324510
- Neto svars: 0,05 kg
- Bruto svars: 0,09 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 6,5 cm
- Platums: 13 cm

Izlaides datums: 2025-09-24
Versija: 0.203

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

**www.lighting.philips.com**