

PHILIPS

Bezkrāsas kvēlspuldze
15 W T20 E14

LED

2700 k

135 lm

15 000 h



8720169336650



Moderna LED spuldze mājai

Mūsdienīga LED spuldze ir lielisks vispārējā apgaismes risinājums telpām. Šī spuldze patērē mazāk enerģijas, un tā ir retāk jānomaina, tomēr tās kvalitāte netiek ietekmēta — sāciet ietaupīt uzreiz kā to uzstādīsiet.

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainai

- Svečveida kvēlspuldzei līdzīga forma un izmērs

Izceltie produkti

Svečveida kvēlspuldzei līdzīga forma un izmērs

Šī standarta LED svečveida spuldze ar skaistas formas dizainu un ierastajiem

izmēriem ir mūsdienīgs, energotaupīgs apgaismojums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajām svečveida kvēlspuldzēm.

Specifikācijas

Spuldzes raksturojumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: T20
- Ligzda: E14
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Bulb Material: Glass

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturojumi

- Gaismas krišanas leņķis: 300 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 135 lm
- Gaismas efektivitāte (novērtējums (nomin.): 90 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169336650
- EOC: 872016933665000
- Produkta nosaukums: LED classic 15W T20 E14 WW CL ND SRT6

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.4
- Spriegums: AC 220–240 V
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 15 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F
- Enerģijas patēriņš: 1,5 W

Produkta izmēri un svars

- Kopējais augstums: 56 mm
- Kopējais garums: 56 mm
- Kopējais platums: 20 mm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60
- EPREL reģistrācijas numurs: 1945452

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169336650
- Neto svars: 0,01 kg
- Bruto svars: 0,02 kg
- Augstums: 12,8 cm
- Garums: 2,6 cm
- Platums: 6,4 cm



Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.286

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, palaužoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com