

PHILIPS

Sunera sienas lampas
25 W, E27 bez spuldzes

Ārpus telpu gaismekļi

Bez spuldzes

Melna

Ūdensizturība

8720169351455



Izbaudiet brīnišķīgu dārza apgaismojumu

Philips Sunera āra lampa tika veidota, ņemot vērā jaunākās tendences un dzīvesveidu, lai radītu gaisotni, kādu vienmēr vēlējāties savā mājoklī.

Vienkārša izmantošana

- Spuldze nav ietverta komplektā

Moderns dizains jūsu dārzā

- Stilīgi un moderni dizaini jūsu dārzam
- Izvēlieties āra sienas lampām

Izcila kvalitāte

- Augstas kvalitātes materiāls

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP44 – izmantošanai ārā

Izceltie produkti

Spuldze nav ietverta komplektā

Šī gaismekļa komplektā nav ietverta spuldze, tāpēc varat izvēlēties tādu gaismas atdevi, kāda jūsu telpai un personiskajai gaumei ir vispiemērotākā. Izvēloties Philips LED spuldzi, tiks nodrošināta augstas kvalitātes un ilgizturīga gaismas atdeve.

Stilīgi un moderni dizaini jūsu dārzam

Philips gaismekļu mūsdienīgais dizains ir moderns, bet neuzkrītošs, skaists gan dienā, gan naktī, nepārbīvējot jūsu dārzu vai terasi. Varat izvēlēties no plaša gaismekļu klāsta, tāpēc noteikti atradīsiet tādu, kas atbilst jūsu gaumei un āra videi.

Izvēlieties āra sienas lampām

Padariet savu pagalmu iespaidīgāku ar šo sienas lampu, kas ideāli piemērots uzstādīšanai tuvu pie priekšdurvīm vai uz terases sienām.

Augstas kvalitātes materiāls



Šī Philips āra lampa ir izgatavota no ilgizturīga augstas kvalitātes materiāla ar nevainojamu pēcstrādi. Šādi mēs spējam piedāvāt uzticamu un ilgizturīgu apgaismes izstrādājumu, kas ir noturīgs pret koroziju un krāsas maiņu jebkuros laikapstākļos.

IP44 – izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP44, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Metāls

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- Dienas un nakts sensors: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Nē
- Kustību sensors: Nē
- Saules enerģija: Nē
- Centrālā daļa: Nē

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs, Patio
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,91 kg
- Kopējais augstums: 220 mm
- Kopējais garums: 170 mm
- Kopējais platums: 200 mm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- Stiprinājums/patrone: E27
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 25
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts
- Nomaināms gaismas avots: Jā

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169351455
- Neto svars: 0,91 kg
- Bruto svars: 1,1 kg
- Augstums: 26 cm
- Garums: 19 cm
- Platums: 23 cm



Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.257

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com