

PHILIPS

Lysin sienas lampas
3,2 W

Īpaši efektīva saules
enerģijas sistēma

4000 K

Melna

No krēslas līdz
rītausmai; sensors; saules
enerģija; ūdensizturība



8720169361881



Patiesi ilgmūžīgs ar maināmu lampu un baterijām

Philips Lysin ir uzticama ar saules enerģiju darbināma lampa, kas darbojas ilgāk, samazina enerģijas patēriņu un atbalsta ilgtspējību. Tā ir patiesi ilgmūžīga un ar maināmu lampu un baterijām. Šīm durvju gaismām ir aizsardzība ar PowerShield pārklājumu, tāpēc tās būs ilglaičīgs skaistums.

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Īpaši efektīva saules enerģijas sistēma

Moderns dizains jūsu dārzā

- Stilīgi un moderni dizaini jūsu dārzam

Izcila kvalitāte

- Izturīga konstrukcija ar PowerShield pārklājumu

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP44 – izmantošanai ārā

Īpašās iezīmes

- Iebūvēts kustības un “no krēslas līdz rītausmai” sensors

8720169361881

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Vēsi balta gaisma (4000 kelvini)

Izceltie produkti

Īpaši efektīva saules enerģijas sistēma IP44 – izmantošanai ārā



Pateicoties Philips īpaši efektīvai saules enerģijas sistēmai, ar pilnībā uzlādētu akumulatoru šie gaismekļi nodrošina gaismu līdz pat 35 stundām. Izbaudiet spilgtu gaismu visu nakti, pat nelabvēlīgos laikapstākļos vai ja ir apmācies.

Stilīgi un moderni dizaini jūsu dārzam

Philips gaismekļu mūsdienīgais dizains ir moderns, bet neuzkrītošs, skaists gan dienā, gan naktī, nepārbīvējot jūsu dārzus vai terasi. Varat izvēlēties no plaša gaismekļu klāsta, tāpēc noteikti atradīsiet tādu, kas atbilst jūsu gaumei un ārā videi.

Izturīga konstrukcija



PowerShield aizsardzība Lai gādātu par savu ārā gaismekļu teicamu stāvokli, mēs izmantojam augstas veiktspējas AkzoNobel zīmola Interpon pulverveida pārklājumu. Tas ir izturīgāks nekā tradicionālās krāsas, aizsargā pret izbalēšanu, skrāpējumiem, iespaidumiem un rūsu, nodrošinot ilgnoturīgu skaistumu un veiktspēju.



Šī Philips ārā lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP44, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

Iebūvēts kustības un “no krēslas līdz rītausmai” sensors



Ar iebūvēto kustību sensoru šie gaismekļi automātiski ieslēgsies, ja mājās pārnāksiet tumšajā laikā vai ja ieradīsies ciemiņi. Unikālā funkcija “no krēslas līdz rītausmai” automātiski ieslēgs apgaismojumu, kad ārā kļūst tumšs – tā ir lieliski piemērota garajiem vasaras vakariem, kā arī jūsu drošībai.

Vēsi balta gaisma (4000 kelvini)



Vai zinājāt, ka baltās gaismas toņi ir atkarīgi no krāsu temperatūras izmaiņām, ko mēra Kelvinos (K)? Zemāka krāsu temperatūra rada siltu, mājīgu baltu gaismu, savukārt augstāka krāsu temperatūra rada vēsu, enerģiskāku baltu gaismu. Šis gaismeklis rada vēsi baltu gaismu ar 4000 K.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Izturība

- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- Dienas un nakts sensors: Jā
- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību sensors: Jā
- Saules enerģija: Jā
- Centrālā daļa: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs, Patio
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- LED Innovations: UltraEfficient
- Papildu funkcijas: No krēslas līdz rītausmai, Sensors, Ar saules enerģiju darbināms, Ūdensizturība

Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš: 3,2

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 1,5606 kg
- Kopējais augstums: 280 mm
- Kopējais garums: 190 mm
- Kopējais platums: 200 mm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 500/25
- Gaismas krāsa: 4000
- Elektrotīkla strāva: 4 V līdzstrāva
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: III klase – drošs īpaši zems spriegums
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 1

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169361881
- Neto svars: 1,53 kg
- Bruto svars: 2 kg
- Augstums: 33,5 cm
- Garums: 23,5 cm
- Platums: 23,5 cm



Izlaides datums:
2025-08-02
Versija: 0.228

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com