

# PHILIPS

Gerī sienas lampas  
3,2 W

Īpaši efektīva saules  
enerģijas sistēma

4000 K

Melna

No krēslas līdz  
rītausmai; sensors; saules  
enerģija; ūdensizturība



8720169361928



## Patiesi ilgmūžīgs ar maināmu lampu un baterijām

Philips Geri ir uzticama ar saules enerģiju darbināma lampa, kas darbojas ilgāk, samazina enerģijas patēriņu un atbalsta ilgtspējību. Tā ir patiesi ilgmūžīga un ar maināmu lampu un baterijām. Šīm durvju gaismām ir aizsardzība ar PowerShield pārklājumu, tāpēc tās būs ilglaicīgs skaistums.

### Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Īpaši efektīva saules enerģijas sistēma

### Moderns dizains jūsu dārzā

- Stilīgi un moderni dizaini jūsu dārzam

### Izcila kvalitāte

- Izturīga konstrukcija ar PowerShield pārklājumu

### Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP44 – izmantošanai ārā

### Īpašās iezīmes

- Iebūvēts kustības un “no krēslas līdz rītausmai” sensors


8720169361928

**Augstas kvalitātes apgaismojums**

- Vēsi balta gaisma (4000 kelvini)

# Izceltie produkti

## Īpaši efektīva saules enerģijas sistēma



Pateicoties Philips īpaši efektīvai saules enerģijas sistēmai, ar pilnībā uzlādētu akumulatoru šie gaismekļi nodrošina gaismu līdz pat 35 stundām. Izbaudiet spilgtu gaismu visu nakti, pat nelabvēlīgos laikapstākļos vai ja ir apmācies.

## Stilīgi un moderni dizaini jūsu dārzam

Philips gaismekļu mūsdienīgais dizains ir moderns, bet neuzkrītošs, skaists gan dienā, gan naktī, nepārbīvējot jūsu dārzu vai terasi. Varat izvēlēties no plaša gaismekļu klāsta, tāpēc noteikti atradīsiet tādu, kas atbilst jūsu gaumei un āra videi.

## Izturīga konstrukcija



**PowerShield aizsardzība** Lai gādātu par savu āra gaismekļu teicamu stāvokli, mēs izmantojam augstas veiktspējas AkzoNobel zīmola Interpon pulverveida pārklājumu. Tas ir izturīgāks nekā tradicionālās krāsas, aizsargā pret izbalēšanu, skrāpējumiem, iespaidumiem un rūsu, nodrošinot ilgnoturīgu skaistumu un veiktspēju.

## IP44 – izmantošanai ārā




Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP44, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

## Iebūvēts kustības un “no krēslas līdz rītausmai” sensors



Ar iebūvēto kustību sensoru šie gaismekļi automātiski ieslēgsies, ja mājās pārnāksiet tumšajā laikā vai ja ieradīsies ciemiņi. Unikālā funkcija “no krēslas līdz rītausmai” automātiski ieslēgs apgaismojumu, kad ārā kļūst tumšs – tā ir lieliski piemērota garajiem vasaras vakariem, kā arī jūsu drošībai.

## Vēsi balta gaisma (4000 kelvini)



Vai zinājāt, ka baltās gaismas toņi ir atkarīgi no krāsu temperatūras izmaiņām, ko mēra Kelvinos (K)? Zemāka krāsu temperatūra rada siltu, mājīgu baltu gaismu, savukārt augstāka krāsu temperatūra rada vēsu, enerģiskāku baltu gaismu. Šis gaismeklis rada vēsi baltu gaismu ar 4000 K.

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

## Izturība

- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

## Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- Dienas un nakts sensors: Jā
- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību sensors: Jā
- Saules enerģija: Jā
- Centrālā daļa: Nē

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K

## Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs, Patio
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- LED Innovations: UltraEfficient
- Papildu funkcijas: No krēslas līdz rītausmai, Sensors, Ar saules enerģiju darbināms, Ūdensizturība

## Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš: 3,2

## Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 1,3466 kg
- Kopējais augstums: 260 mm
- Kopējais garums: 190 mm
- Kopējais platums: 230 mm

## Serviss

- Garantija: 2 gadi

## Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 500/25
- Gaismas krāsa: 4000
- Elektrotīkla strāva: 4 V līdzstrāva
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: III klase – drošs īpaši zems spriegums
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 1

## Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169361928
- Neto svars: 1,32 kg
- Bruto svars: 1,77 kg
- Augstums: 31,8 cm
- Garums: 23,5 cm
- Platums: 23,5 cm



Izlaides datums:  
2025-09-17  
Versija: 0.239

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, palaužoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)