

PHILIPS

Kvēldiega spuldze
ST64 40K


Īpaši efektīva saules
enerģijas sistēma

4000 K

Stikls

Ar saules enerģiju darbināma

8720169362000



Patiesi ilgmūžīgs ar maināmu lampu un baterijām

Šī Philips saules enerģijas spuldze ir īpaši piemērota UltraEfficient
āra gaismekļiem.

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 15 000 stundām

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Vēsi balta gaisma (4000 kelvini)

Izceltie produkti

Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 15 000 stundām



Šis uzticamais augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos līdz pat 15 000

stundas. Varat būt droši, ka nebūs jāraizējas par tehnisko apkopi gadiem ilgi – varēsiet izbaudīt perfektu dārza apgaismojumu katru vakaru.

Vēsi balta gaisma (4000 kelvini)



Vai zinājāt, ka baltās gaismas toņi ir atkarīgi no krāsu temperatūras izmaiņām, ko mēra Kelvinos (K)? Zemāka krāsu temperatūra rada siltu, mājīgu baltu gaismu, savukārt augstāka krāsu temperatūra rada vēsu, enerģiskāku baltu gaismu. Šis gaismeklis rada vēsi baltu gaismu ar 4000 K.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Caurspīdīga
- Materiāls: Stikls

Izturība

- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- Dienas un nakts sensors: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību sensors: Nē
- Saules enerģija: Nē
- Centrālā daļa: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs, Patio
- Stils: Contemporary
- Tips: Piederumi
- LED Innovations: UltraEfficient
- Papildu funkcijas: Ar saules enerģiju darbināms

Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš: 2,5

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,04 kg
- Kopējais augstums: 130 mm
- Kopējais garums: 60 mm
- Kopējais platums: 60 mm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 500
- Gaismas krāsa: 4000
- Elektrotīkla strāva: 27 V līdzstrāva
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: III klase – drošs īpaši zems spriegums
- Gaismas avotu skaits: 1

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169362000
- Neto svars: 0,04 kg
- Bruto svars: 0,1 kg
- Augstums: 15,5 cm
- Garums: 8,5 cm
- Platums: 8,5 cm



Izlaides datums:
2025-09-17
Versija: 0.265

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com