

PHILIPS

Tylus sienas lampas
6 W

Īpaši efektīva saules
enerģijas sistēma

5000K

Melna

Sensors; saules enerģija;
ūdensizturīgs



8720169362222



Ilgizturīgs ar saules enerģiju darbināms dārza apgaismojums visiem gadalaikiem

Philips ir radījis īpaši efektīvu ar saules enerģiju darbināmu āra LED lampu, kurai izmantota jauna tehnoloģija, kas rada mazāk oglekļa emisijas, kā arī patērē mazāk materiālu un enerģijas. Ar pārsteidzošu 50 000 stundu kalpošanas laiku tā darbojas līdz pat piecas reizes ilgāk nekā Philips LED āra lampu ekvivalenti. Viennozīmīgi tieši tas, kas nepieciešams ilgtspējīgākai planētai. Tieši tas, kas nepieciešams ilgtspējīgākai planētai.

Vienkārša uzstādīšana

- Nav nepieciešami nekādi vadi

Ilgspējīgi apgaismes risinājumi

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 50 000 stundām

Izcila kvalitāte

- Augstas kvalitātes materiāls

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP44 – izmantošanai ārā

Īpašās iezīmes

- Dubulta spilgtuma gaisma
- Kustību sensors komfortam un drošībai

Izceltie produkti

Nav nepieciešami nekādi vadi



Šo gaismu pilnībā darbina saules enerģija. Nav jāpievieno nekādi vadi, tāpēc šos gaismekļus var ērti novietot un pārvietot jebkurā vietā dārzā vai citā ārā zonā.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 50 000 stundām



Uzticams augstas kvalitātes LED apgaismojums, kas darbojas līdz pat 50 000 stundām. Varat būt droši, ka nebūs jāraizējas par tehnisko apkopi gadiem ilgi – varēsiet izbaudīt perfektu apkārtējo gaismu savās mājās.

Augstas kvalitātes materiāls



Šī Philips ārā lampa ir izgatavota no ilgizturīga augstas kvalitātes materiāla ar nevainojamu pēcspārādi. Šādi mēs spējam piedāvāt uzticamu un ilgizturīgu apgaismes izstrādājumu, kas ir noturīgs pret koroziju un krāsas maiņu jebkuros laikapstākļos.

IP44 – izmantošanai ārā



Šī Philips ārā lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP44, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

Dubulta spilgtuma gaisma

Radiet daudzpusīgu un patīkamu atmosfēru, izmantojot dubulta spilgtuma funkciju. Gaisma tiek aptumšota, kad tā netiek lietota, un automātiski paliek spilgtāka, ja tiek atpazīta cilvēku kustība, tādējādi nodrošinot pareizu apgaismojuma līmeni ikreiz, kad tas ir nepieciešams.

Kustību sensors komfortam un drošībai



Komplektā ir iekļauts kustību sensors, kas jūs sagaidīs mājās ar jau ieslēgtu gaismu vai ziņos, ja kāds gatavojas pie jums ielauzties.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Plastmasa

Izturība

- Nominālais kalpošanas laiks: 50 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

**Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums**

- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- Dienas un nakts sensors: Jā
- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību sensors: Jā
- Saules enerģija: Jā
- Centrālā daļa: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 120 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 5000 K

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs, Patio
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- LED Innovations: UltraEfficient
- Papildu funkcijas: Sensors, Ar saules enerģiju darbināms, Ūdensizturība

Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš: 6

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,84 kg
- Kopējais augstums: 160 mm
- Kopējais garums: 170 mm
- Kopējais platums: 150 mm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1000/50
- Gaismas krāsa: 5000
- Elektrotīkla strāva: 4 V līdzstrāva
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: III klase – drošs īpaši zems spriegums
- Nomaināms gaismas avots: Nē

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169362222
- Neto svars: 0,84 kg
- Bruto svars: 1,05 kg
- Augstums: 18,5 cm
- Garums: 21,5 cm
- Platums: 17,5 cm



Izlaides datums:
2025-08-13
Versija: 0.268

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com