

PHILIPS

Reuel zemes virziena
gaismekļi/gaismekļi
iestiprināšanai zemē ES,

Ārpus telpu gaismekļi

2700 k

Melna

zemspriegums; ūdensizturīgs



8720169386976



Dārza gaismeklis, ko var viegli pievienot, savienot un izbaudīt

Philips GardenLink zema sprieguma produktu saimē ietilpst vairāki āra gaismekļi, kurus var viegli un droši uzstādīt pats lietotājs. Vairākus gaismekļus var pievienot vienam barošanas avotam, ko var pievienot standarta kontaktligzdai, un pēc tam jebkurā laikā var pievienot vēl papildu gaismekļus vai mainīt to novietojumu atbilstoši no vēlmēm. Elektroinstalācija ir vienkārša, un zems spriegums nozīmē to, ka ne jūs, ne jūsu bērni vai mājdzīvnieki nav pakļauti apdraudējumam.

Vienkārša izmantošana

- Saderīgs ar visiem GardenLink gaismekļiem un piederumiem
- Viegli uzstādīt, izmantojot pagriežamus un nofiksējamus savienotājus

Droša lietošana

- Īpaši augsts drošības līmenis, pateicoties zemam 24 V spriegumam

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 20 000 stundām

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Silta balta gaisma (2700 kelvini)

Izceltie produkti

Saderīgs ar visiem GardenLink gaismekļiem un piederumiem

Visi GardenLink gaismekļi ir aprīkoti ar pagriežamu un nofiksējamu savienotāju, tādēļ tie ir ērti uzstādāmi un savienojami. Varat mainīt gaismekļu un piederumu novietojumu atbilstoši vajadzībām un izgaismot jebkuru vietu savā dārzā.

Viegli uzstādīt, izmantojot pagriežamus un nofiksējamus savienotājus

Īpaši viegla uzstādīšana un savienošana, izmantojot pagriežamu un nofiksējamu savienotāju. Pievienojiet gaismekli un izbaudiet tā izstaroto gaismu!

Īpaši augsts drošības līmenis, pateicoties zemam 24 V spriegumam


Zema sprieguma (24 V) gaismekļus var droši uzstādīt pats lietotājs, jo nav riska gūt elektrošoku – nav jāalgo profesionāls elektriķis.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 20 000 stundām



Šis uzticamais augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos līdz pat 20 000 stundām. Varat būt droši, ka nebūs jāraizējas par tehnisko apkopi gadiem ilgi – varēsiet izbaudīt perfektu dārza apgaismojumu katru vakaru.

Silta balta gaisma (2700 kelvini)



Vai zinājāt, ka baltās gaismas toņi ir atkarīgi no krāsu temperatūras izmaiņām, ko mēra Kelvinos (K)? Zemāka krāsu temperatūra rada siltu, mājīgu baltu gaismu, savukārt augstāka krāsu temperatūra rada vēsu, enerģiskāku baltu gaismu. Šis gaismeklis rada siltu, relaksējošu gaismu ar 2700 K.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Plastmasa

Izturība

- Nominālais kalpošanas laiks: 20 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- Dienas un nakts sensors: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību sensors: Nē
- Saules enerģija: Nē
- Centrālā daļa: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 55 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs, Patio
- Stils: Contemporary
- Tips: Zemes virziena gaismekļi/ gaismekļi iestiprināšanai zemē
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Zems spriegums, Ūdensizturība

Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš: 1,5

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,96 kg
- Kopējais augstums: 2 700 mm
- Kopējais garums: 60 mm
- Kopējais platums: 60 mm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 3
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: E
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: II klase – divkārtīga izolācija
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismas avotu skaits: 3

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169386976
- Neto svars: 0,94 kg
- Bruto svars: 1,19 kg
- Augstums: 29,2 cm
- Garums: 23,7 cm
- Platums: 13,2 cm



Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.288

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com