

PHILIPS

Shea gaismekļi uz
sliedes

Gaismekļi uz sliedes

Bez spuldzes

Balta



8721103039798



Vienkārši uzstādāmas un var savienot neierobežotu skaitu gaismekļu.

Izmantojot Philips EasyLink augstsprieguma gaismekļu uz sliedes sistēmu, varat uzstādīt vēlamos gaismekļus jebkurā vietā griestos. Vienai sliedei varat bez piepūles pievienot un noņemt dažādu klāstu lampu un gaismekļu, neizmantojot papildu strāvas avotus. Tās ir īpaši kompaktas, tāpēc saplūdīs ar jūsu esošo dekoru.

Vienkārša izmantošana

- Regulējama virziena gaismekļa galviņa
- Izgaismojiet savas mājas sev tikamā veidā

Neierobežotas iespējas

- Bezgalīgas pielāgošanas iespējas

Pielāgojiet savam interjeram

- Smalks un stilīgs dizains

Materiāls un apdare

- Augstas kvalitātes metāla materiāls

Izceltie produkti

Regulējama virziena gaismekļa galviņa



Virziet gaismu turp, kur to visvairāk vēlaties, vienkārši noregulējot, pagriežot vai noliecot virziena gaismekļa galviņu.

Izgaismojiet savas mājas sev tīkamā veidā

Lieliski saderīgs ar plašu parasto un savienojamo spuldžu un virziena gaismekļu klāstu, sniedzot lielāku kontroli pār apgaismojumu. Varat izvēlēties apgaismojuma veidu, kas vislabāk atbilst jūsu vēlmēm, piemēram, aptumšojamu spuldzi, kuru varat regulēt attālināti, vai tādu, kas nodrošina pilnībā regulējamu vēsu uz siltu baltu gaismu.

Bezgalīgas pielāgošanas iespējas




Izbaudiet gaismekļu uz sliedes daudzpusību. Izvēlieties sliedes garumu, barošanas avotu un gaismekļus, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām, no plaša dažādu gaismekļu klāsta.

Smalks un stilīgs dizains

Ar plānu 17 mm dizainu šie gaismekļi uz sliedes lieliski iederēsies apkārtējā vidē un saskanēs ar pārējām jūsu mājas mēbelēm un stilu, tādēļ tie ir perfekta izvēle gandrīz jebkuram interjeram.

Augstas kvalitātes metāla materiāls



Izturīgs un pievilcīgs metāla materiāls uzticamaī apdarei.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Baterijas iekļautas: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Nē
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Ēdamistaba, Garāža, Halle, Birojs, Virtuve, Dzīvojamā istaba
- Stils: Contemporary
- Tips: Gaismekļi uz sliedes

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 50 mA

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,821 kg
- Kopējais augstums: 190 mm
- Kopējais garums: 1 000 mm
- Kopējais platums: 50 mm

Serviss

- Garantija: 3 gadi

Tehniskā specifikācija

- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- Stiprinājums/patrona: GU10
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 15
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8721103039798
- Neto svars: 0,77 kg
- Bruto svars: 1,05 kg
- Augstums: 101,5 cm
- Garums: 8,4 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:
2025-09-20
Versija: 0.298

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com