


PHILIPS

Tobia gaismekļi uz
sliedes

Gaismekļi uz sliedes

Bez spuldzes

Balta



8721103039897



Vienkārši uzstādāmas un var savienot neierobežotu skaitu gaismekļu.

Izmantojot Philips EasyLink augstsprieguma gaismekļu uz sliedes sistēmu, varat uzstādīt vēlamos gaismekļus jebkurā vietā griestos. Vienai sliedei varat bez piepūles pievienot un noņemt dažādu klāstu lampu un gaismekļu, neizmantojot papildu strāvas avotus. Tās ir īpaši kompaktas, tāpēc saplūdis ar jūsu esošo dekoru.

Vienkārša izmantošana

- Regulējama virziena gaismekļa galviņa
- Viegli pievienojiet un noņemiet gaismas
- Izgaismojiet savas mājas sev tīkamā veidā

Neierobežotas iespējas

- Bezgalīgas pielāgošanas iespējas

Materiāls un apdare

- Augstas kvalitātes metāla materiāls

Izceltie produkti

Regulējama virziena gaismekļa galviņa



Virziet gaismu turp, kur to visvairāk vēlaties, vienkārši noregulējot, pagriežot vai noliecot virziena gaismekļa galviņu.

Viegli pievienojiet un noņemiet gaismas



Viegli mainiet apgaismojuma konfigurāciju, nenomainot sliedes un neizmantojot papildu vadus. Slidei ir iebūvēts zemējuma vads, tāpēc varat droši pievienot jebkuru saderīgu trīs dzīslu H-veida gaismekli uz sliedes — tikai pagriežiet un piestipriniet gaismekli.

Izgaismojiet savas mājas sev tīkamā veidā


Lieliski saderīgs ar plašu parasto un savienojamo spuldžu un virziena gaismekļu klāstu, sniedzot lielāku kontroli pār apgaismojumu. Varat izvēlēties apgaismojuma veidu, kas vislabāk atbilst jūsu vēlmēm, piemēram, aptumšojamu spuldzi, kuru varat regulēt attālināti, vai tādu, kas nodrošina pilnībā regulējamu vēsu uz siltu baltu gaismu.

Bezgalīgas pielāgošanas iespējas



Izbaudiet gaismekļu uz sliedes daudzpusību. Izvēlieties sliedes garumu, barošanas avotu un gaismekļus, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām, no plašā dažādu gaismekļu klāsta.

Augstas kvalitātes metāla materiāls



Izturīgs un pievilcīgs metāla materiāls uzticamai apdarei.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

**Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums**

- Baterijas iekļautas: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Nē
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Uzsildīšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Ēdamistaba, Garāža, Halle, Birojs, Virtuve, Dzīvojamā istaba
- Stils: Contemporary
- Tips: Gaismekļi uz sliedes

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 50 mA

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,105 kg
- Kopējais augstums: 130 mm
- Kopējais garums: 40 mm
- Kopējais platums: 40 mm

Serviss

- Garantija: 3 gadi

Tehniskā specifikācija

- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- Stiprinājums/patrona: GU10
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 5
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8721103039897
- Neto svars: 0,11 kg
- Bruto svars: 0,13 kg
- Augstums: 13,5 cm
- Garums: 5 cm
- Platums: 5 cm



Izlaides datums:
2025-09-20
Versija: 0.298

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com