

# PHILIPS

Shea gaismekļi uz  
sliedes

Gaismekļi uz sliedes

Bez spuldzes

Balta



8721103039972



## Vienkārši uzstādāmas un var savienot neierobežotu skaitu gaismekļu.

Izmantojot Philips EasyLink augstsprieguma gaismekļu uz sliedes sistēmu, varat uzstādīt vēlamos gaismekļus jebkurā vietā griestos. Vienai sliedei varat bez piepūles pievienot un noņemt dažādu klāstu lampu un gaismekļu, neizmantojot papildu strāvas avotus. Tās ir īpaši kompaktas, tāpēc saplūdis ar jūsu esošo dekoru.

### **Vienkārša izmantošana**

- Regulējama virziena gaismekļa galviņa
- Viegli pievienojiet un noņemiet gaismas
- Izgaismojiet savas mājas sev tīkamā veidā

### **Neierobežotas iespējas**

- Bezgalīgas pielāgošanas iespējas

### **Materiāls un apdare**

- Augstas kvalitātes metāla materiāls

# Izceltie produkti

## Regulējama virziena gaismekļa galviņa



Virziet gaismu turp, kur to visvairāk vēlaties, vienkārši noregulējot, pagriežot vai noliecot virziena gaismekļa galviņu.

## Viegli pievienojiet un noņemiet gaismas



Viegli mainiet apgaismojuma konfigurāciju, nomainot sliedes un neizmantojot papildu vadus. Sliedei ir iebūvēts zemējuma vads, tāpēc varat droši pievienot jebkuru saderīgu trīs dzīslu H-veida gaismekli uz sliedes — tikai pagrieziet un piestipriniet gaismekli.

## Izgaismojiet savas mājas sev tīkamā veidā


Lieliski saderīgs ar plašu parasto un savienojamo spuldžu un virziena gaismekļu klāstu, sniedzot lielāku kontroli pār apgaismojumu. Varat izvēlēties apgaismojuma veidu, kas vislabāk atbilst jūsu vēlmēm, piemēram, aptumšojamu spuldzi, kuru varat regulēt attālināti, vai tādu, kas nodrošina pilnībā regulējamu vēsu uz siltu baltu gaismu.

## Bezgalīgas pielāgošanas iespējas



Izbaudiet gaismekļu uz sliedes daudzpusību. Izvēlieties sliedes garumu, barošanas avotu un gaismekļus, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām, no plašā dažādu gaismekļu klāsta.

## Augstas kvalitātes metāla materiāls



Izturīgs un pievilcīgs metāla materiāls uzticamai apdarei.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls

## Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

**Komplektā iekļauta papildu funkcija/  
piederums**

- Baterijas iekļautas: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Nē
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

**Apgaismojuma raksturlielumi**

- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

**Dažādi**

- Radīts tieši: Guļamistaba, Ēdamistaba, Garāža, Halle, Birojs, Virtuve, Dzīvojamā istaba
- Stils: Contemporary
- Tips: Gaismekļi uz sliedes

**Citi raksturlielumi**

- Spuldzes strāvas stiprums: 50 mA

**Produkta izmēri un svars**

- Neto svars: 0,14 kg
- Kopējais augstums: 190 mm
- Kopējais garums: 50 mm
- Kopējais platums: 50 mm

**Serviss**

- Garantija: 3 gadi

**Tehniskā specifikācija**

- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- Stiprinājums/patrona: GU10
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 5
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8721103039972
- Neto svars: 0,14 kg
- Bruto svars: 0,18 kg
- Augstums: 19 cm
- Garums: 6,2 cm
- Platums: 6,2 cm



Izlaides datums:  
2025-09-20  
Versija: 0.298

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)