

PHILIPS

Gaismekļi uz sliedes ar
vienu barošanas bloku

Gaismekļi uz sliedes

Aksesuārs

Melna

8721103040336



Vienkārši uzstādāmas un var savienot neierobežotu skaitu gaismekļu.

Izmantojot Philips EasyLink augstsprieguma gaismekļu uz sliedes sistēmu, varat uzstādīt vēlamos gaismekļus jebkurā vietā griestos. Vienai sliedei varat bez piepūles pievienot un noņemt dažādu klāstu lampu un gaismekļu, neizmantojot papildu strāvas avotus. Tās ir īpaši kompaktas, tāpēc saplūdis ar jūsu esošo dekoru.

Īpašās iezīmes

- Jebkurai telpai jūsu interjerā

Neierobežotas iespējas

- Bezgalīgas pielāgošanas iespējas

Pielāgojiet savam interjeram

- Smalks un stilīgs dizains

Materiāls un apdare

- Augstas kvalitātes materiāls

Izceltie produkti

Jebkurai telpai jūsu interjerā

Pilnībā funkcionāls un vienlaikus elegants – šis Philips virziena gaismeklis piešķirs jebkurai telpai jūsu mājoklī dekoratīvu pieskaņu.

Bezgalīgas pielāgošanas iespējas




Izbaudiet gaismekļu uz sliedes daudzpusību. Izvēlieties sliedes garumu, barošanas avotu un gaismekļus, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām, no plaša dažādu gaismekļu klāsta.

Smalks un stilīgs dizains

Ar plānu 17 mm dizainu šie gaismekļi uz sliedes lieliski iederēsies apkārtējā vidē un saskanēs ar pārējām jūsu mājas mēbelēm un stilu, tādēļ tie ir perfekta izvēle gandrīz jebkuram interjeram.

Augstas kvalitātes materiāls



Izturīgs un pievilcīgs materiāls – izdevīgs un ilgizturīgs ieguldījums.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Baterijas iekļautas: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Nē
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 2

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Ēdamistaba, Garāža, Halle, Birojs, Virtuve, Dzīvojamā istaba
- Stils: Contemporary
- Tips: Gaismekļi uz sliedes

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 8000 mA

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,048 kg
- Kopējais augstums: 20 mm
- Kopējais garums: 110 mm
- Kopējais platums: 40 mm

Serviss

- Garantija: 3 gadi

Tehniskā specifikācija

- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8721103040336
- Neto svars: 0,05 kg
- Bruto svars: 0,06 kg
- Augstums: 11,2 cm
- Garums: 4 cm
- Platums: 3 cm



Izlaides datums:
2025-09-20
Versija: 0.244

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com