

PHILIPS

Oranža lustras
kvēlspuldze 15 W P45 E27

LED

1800K

180 lm

15 000 h

Aptumšošana



8721103048936



Izrotājiet savu mājokli ar dabisku gaismu

Šī spuldze ir gan dekoratīva, gan funkcionāla – tai ir elegants retro dizains un redzams spirālveida kvēldiegs. Tā nodrošina spilgtu, dabisku gaismu ar izcilu krāsu atveidi. Acumirkļi sāciet taupīt enerģiju ar spuldzi, kas kalpos 15 000 stundas.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

Augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos gadiem ilgi

- Gaisma, kas parāda patiesas krāsas

Radīts, lai tiktu pamanīts. Izskatās lieliski gan izslēgtā, gan ieslēgtā veidā

- Klasiskā stikla LED

Retro stila spuldzes dizains ar spirālveida kvēldiegu

- Šī ir skaista un efektīva gaisma ar senatnīgu dizainu un redzamu spirālveida kvēldiegu. Piešķiriet stilu un eleganci jebkurai telpai neatkarīgi no tā, vai gaisma ir ieslēgta vai izslēgta.

Augstas veiktspējas smalks spirālveida kvēldiegs

- Smalkais spirālveida pavediens piešķir spuldzei estētisku pievilcību. Radiet siltu un mājīgu atmosfēru ar maigu un dabisku gaismu, kas nodrošina izcilu krāsu atveidi ar CRI 90.

Izceltie produkti

Radīts jūsu acu komfortam



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat

maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Gaisma, kas parāda patiesas krāsas



Redziet savu apģērba īstās krāsas, kad izvēlaties apģērbus no sava skapja – droši kombinējiet sarkanu kleitu un sarkanas kurpes un esiet pārliecināti, ka krāsas ir ideāli saskaņotas.

Caurspīdīga stikla dizains

Izskats, ko tu mīli un veikspēja, ko tu sagaidi. Klasisks caurspīdīga stikla dizains, kas reproducē tradicionālo spuldžu brīnišķo, mirdzošo gaismu, kas lieliski iederas visā mājoklī.

Retro stila spuldzes dizains

Augstas veikspējas smalks kvēldiegs

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīta lustra
- Ligzda: E27
- Spuldzes apdare: Dzeltēna
- Darbojas ar reostatu: Jā
- Bulb Material: Glass

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 300 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 90
- Krāsu temperatūra: 1800 K
- Nominālā gaismas plūsma: 180 lm
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 66 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildu funkcijas: Dekoratīvs, Aptumšojams

Iepakojuma informācija

- EAN: 8721103048936
- EOC: 872110304893600
- Produkta nosaukums: LED P45 15W 1800K E27 Amber SP DIM IPF/4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: AC 220–240 V
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 15 W
- Enerģijas patēriņš: 2,7 W

Produkta izmēri un svars

- Kopējais augstums: 80 mm
- Kopējais garums: 80 mm
- Kopējais platums: 45 mm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8721103048936
- Neto svars: 0,01 kg
- Bruto svars: 0,03 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:
2025-09-03
Versija: 0.223

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com