

PHILIPS

75 W matēta
kvēlspuldze, A60 E27

Īpaša efektivitāte

2700 K

1095 lm

50 000 h

Aptumšošana



8721103051998



Īpaši efektīva lampa, mūsu līdz šim energoefektīvākā LED spuldzes

Philips Īpaši efektīvās LED spuldzes nodrošina skaistu gaismu, īpaši ilgu 50 000 stundu kalpošanas laiku un tūlītēju un ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Retāk nomainiet lampas un izbaudiet gaismu, kas ir patīkama acīm, pateicoties mūsu uzticamajai EyeComfort konstrukcijai.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

Ilgāks darbmūžs un mazāks enerģijas patēriņš

- Atstājot visu laiku ieslēgtu, taupa enerģiju
- Ilgtspējīga spuldze – kalpos līdz pat 50 gadus

Aptumšojama (LED lampas)

- Aptumšojama (LED lampas)

Izceltie produkti

Radīts jūsu acu komfortam



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Atstājot visu laiku ieslēgtu, taupa enerģiju



Mūsu īpaši energoefektīvās LED spuldzes ir vismaz par 50% energoefektīvākas nekā standarta Philips LED spuldzes, tādēļ tās taupa enerģiju katru dienu

Ilgspējīga spuldze – kalpos līdz pat 50 gadiem



Nav jāveic regulāra spuldžu nomaiņa. Mūsu īpaši energoefektīvo LED spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 50 000 stundām, un tās kalpo 3,5 reizes ilgāk nekā standarta Philips LED spuldzes. Izbaudiet ideālu apgaismes risinājumu ilgāk nekā 50 gadus.

Aptumšojama (LED lampas)



Šo lampu var izmantot ar lielāko daļu gaismmaiņu, lai radītu vēlamo apgaismojumu ar pakāpenisku aptumšošanu. Lai pārliecinātos, vai jūsu gaismmainis ir saderīgs ar šo lampu, skatiet aptumšošanas iespējas saderības tabulu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekšējais
- Lampas forma: Spuldze ar nevērīgu gaismu
- Līdzda: E27
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Jā
- Bulb Material: Glass

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 500 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 50 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 300 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 1095 lm
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 210 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

Iepakojuma informācija

- EAN: 8721103051998
- EOC: 872110305199800
- Produkta nosaukums: LED CLA 75W A60 E27 2700K FR UE D SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.8
- Spriegums: AC 220–240 V
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 75 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): A
- Enerģijas patēriņš: 5,2 W

Produkta izmēri un svars

- Kopējais augstums: 113 mm
- Kopējais garums: 113 mm
- Kopējais platums: 60 mm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60
- EPREL reģistrācijas numurs: 2210847

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8721103051998
- Neto svars: 0,04 kg
- Bruto svars: 0,08 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 6,6 cm
- Platums: 6,4 cm



Izlaides datums:
2025-09-03
Versija: 0.190

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com