

PHILIPS

Griestu gaismeklis ar ventilatoru 35 (ventilators) un 24 (gaisma) W

Griestu ventilatora gaismeklis

3000/4300/6500K

Balts

Tālvadības pults

8721103057525



Dinamiska gaisma ar klusu, ērtu vēsmu

Philips LED griestu gaisma ar ventilatoru – aptumšojama un pielāgojama balta gaisma un griestu ventilators ar platām lāpstiņām, kas sniedz komfortu un bagātīgu gaisa plūsmu. Viegli izveidojiet perfektu atmosfēru jebkurā telpā, izmantojot SceneSwitch gaismas iestatījumus un tālvadības pulti.

Viegla lietošana

- Izmantojiet visu gadu

Apkārtējā apgaismojuma efekts

- Spilgts, tomēr ērts griestu gaismeklis

Vadība

- Izmantojiet tālvadības pulti, lai viegli pārvaldītu visas griestu ventilatora un apgaismojuma funkcijas. Ieslēdziet vai izslēdziet gaismu un ventilatoru, iestatiet vienu no trim ventilatora darbības ātrumiem, pārslēdziet SceneSwitch gaismas iestatījumus, izmantojiet zibspuldzes funkciju vai iestatiet vienu no pieciem taimera laika iestatījumiem.

Izceltie produkti

Izmantojiet visu gadu

Ar vasaras un ziemas režīmiem vienmēr varēsiet piemeklēt vispiemērotākos iestatījumus, lai telpā gaiss cirkulētu visu gadu.

Spilgts, tomēr ērts griestu gaismeklis

Philips LED gaismeklis ar griestu ventilatoru jūsu mājās radīs spēcīgi spilgtu, tomēr ērtu, gaismu, ko varat pārvaldīt, izmantojot komplektā iekļauto tālvadības pulti vai sienas slēdzi.

Komplektā iekļauta tālvadības pults

Vienkārša visu griestu ventilatora un gaismas funkciju lietošana ar tālvadības pulti. Ieslēdziet vai izslēdziet gaismu vai ventilatoru, izvēlieties kādu no trim ventilatora ātrumiem, atlasiet SceneSwitch gaismas vai taimera iestatījumus.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 20 gads(-i)
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 20 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Jā

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Mājas birojs
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu ventilatora gaismeklis
- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildu funkcijas: Tālvadības pults

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 280 mA
- Efektivitāte: 110 lm/W

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.9

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 5,5 kg
- Augstums: 31 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Diametrs: 1 320 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 2650@4300K
- Gaismas krāsa: 3000/4300/6500
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Jā
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase



Izlaides datums:
2025-06-07
Versija: 0.244

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com