

PHILIPS

Valen griestu
gaismeklis, 32 W


Griestu gaismekļi

2200–6500 KK

Melna

Aptumšojams; Tālvadības
pults; Regulējama
balta; Neuzkrītošs mirdzums

8721103060846



Piemērots apgaismojums visām jūsu vajadzībām – ar tikai vienu pieskārienu

Uzstādot Philips Valen griestu gaismekļus ar tālvadības pulti, jūsu apgaismojums pielāgosies jūsu ikdienai, nevis otrādi. Ar tikai vienu klikšķi varat pārveidot savu telpu – neatkarīgi no tā, vai nepieciešams enerģisks spilgtums, lai koncentrētos, vai silti toņi, lai atpūstos. Ekskluzīva tehnoloģija – no aptumšotas gaismas līdz siltiem toņiem – rada mājīgu sveču gaismas atmosfēru maigam mirdzumam, kad vēlaties atpūsties. Vienkārša un ātra iestatīšana – vienkārša un viegla vadība ik katrā ikdienas brīdī. Komplektā ir iekļauta tālvadības pults.

Radiet patīkamu atmosfēru

- No aptumšotas līdz siltai

Neierobežotas iespējas

- Pilnīga daudzpusība, lai radītu perfektu noskaņu

Universāls apgaismojums ikvienam dienas brīdim

- Dziļa aptumšošana līdz 1%

Viegla lietošana

- Vienkārša uzstādīšana

Vadība

- Viegla vadība

Izceltie produkti

No aptumšotas līdz siltai

Pateicoties WarmGlow tehnoloģijai, gaisma kļūst siltāka, tai samazinoties, gluži kā tradicionālajai kvēlspuldzei. Aptumšojiet 2700 K līdz pat 2200 K un 1%, lai radītu mājīgu sveču gaismas atmosfēru.

Pilnīga daudzpusība, lai radītu perfektu noskaņu

Radiet vēlamo noskaņu visās telpās un visām aktivitātēm, viegli izvēloties vienu no pieciem iestatījumiem: Nakts gaisma (2700 K), Relaksācija (2200 K), Spilgtums (3000 K), Koncentrācija (4000 K) un Enerģija (6500 K).

Dziļa aptumšošana līdz 1%

Varat viegli radīt perfektu noskaņu ar dziļu aptumšošanas līdz pat 1% – neatkarīgi no tā, vai vēlaties skatīties filmu, aptumšot gaismas, lai sagatavotos gulētiešanai, vai arī nakts vidū ir nepieciešama naktslampiņa.

Vienkārša uzstādīšana

Vienkāršs vadu savienotājs un pagriešanas un bloķēšanas mehānisms nozīmē, ka gaismekļus var ātri uzstādīt, neizmantojot īpašus instrumentus vai procedūras. Tālvadības pulti vai sienas slēdzi var viegli piestiprināt pie sienas, tāpēc tie vienmēr ir pieejami, kad vēlaties ieslēgt vai izslēgt gaismu.

Viegla vadība

Vienkārši uzstādiet Valen kā parastu griestu gaismekli un sāciet to lietot ar tālvadības pulti vai sienas slēdzi. Nav nepieciešama savienošana pārī, nav nepieciešama mobilā lietotne – tikai izņemiet to no kastes, uzstādiet un pārvaldiet, izmantojot tālvadības pulti vai sienas slēdzi. Ar vienu klikšķi atlasiet vēlamās ainas vai aptumšošanas līmeņus. Šai gaismai ir iebūvēta atmiņas mikroshēma, kas iegaumē pēdējo gaismas iestatījumu, tāpēc vienmēr varēsiet saglabāt savu iecienītāko ainu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Darbojas ar reostatu: Jā

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Plastmasa

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 20 gads(-i)
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 20 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Baterijas iekļautas: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Jā

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2200–6500 K
- Uzsildīšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 2
- Gaismas efektivitāte (novērtējums (nomin.): 128 lm/W

Dažādi

- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, Tālvadības pults, Regulējams balts apgaismojums, WarmGlow

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 160 mA

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.9

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 2,5 kg
- Kopējais augstums: 30 mm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Diametrs: 541 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 4100 (@2700K)
- Gaismas krāsa: 2200–6500K
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase – divkārsa izolācija

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8721103060846
- Neto svars: 2,1 kg
- Bruto svars: 2,55 kg
- Augstums: 54,5 cm
- Garums: 5,2 cm
- Platums: 54,5 cm



Izlaides datums:
2025-09-20
Versija: 0.494

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com