

PHILIPS

Foco

LED

8 W (60 W)

E26

Azul



046677463243



Ilumina tu hogar con posibilidades infinitas.

Los focos LED de colores que ahorran energía de Philips proporcionan brillo instantáneo y hacen que los colores parezcan más vivos. Ideales para actividades y ocasiones especiales.

Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Hasta un 80 % de ahorro de energía

- Hasta un 80 % de ahorro de energía

Encendido instantáneo

- Luz instantánea al encenderse

Luz más allá de la iluminación

- Saturación de color profunda

Destacados

Diseñado para la comodidad de tus ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Hasta un 80 % de ahorro de energía



Ahorre hasta un 80% de energía en comparación con un foco estándar. Es totalmente rentable y permite ahorrar dinero, año tras año, para reducir la factura de la luz y comenzar a ahorrar desde ahora.

Encendido instantáneo



No es necesario esperar: los focos LED de Philips proporcionan su máximo nivel de brillo inmediatamente al encenderlas. Simplemente accionando el interruptor puedes dar el máximo brillo a tu habitación. Sin inicio lento ni demoras.

Colores brillantes

Los focos LED de colores Philips consiguen una profunda saturación del color para aprovechar al máximo tu atmósfera de fiesta

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Regulable: No
- Acabado de la luz: Blanco
- Material del foco: Plástico

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000
- Vida útil nominal: 10,950

Medioambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 120 °
- Índice de producción de color (IRC): -
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort

Otras características

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Información del empaque

- EAN: 046677463243
- EOC: 463240
- Título del producto: 8A19/LED/BLUE/P/ND 120V 4/1FB

Energía

- Factor de potencia (fracción): 0.5

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5
- Voltaje: 120 V
- Consumo de energía: 8 W

Dimensiones y peso del producto

- Altura total: 107 mm
- Longitud total: 107 mm
- Ancho total: 60 mm

Valores nominales

- Vida útil nominal: 10,950

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60
- Diámetro: 60 mm
- Regulable: No
- Frecuencia de línea: 60
- Tapa-base: E26 | Single Contact Medium Screw

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677463243
- Peso neto: 0.06 kg
- Peso bruto: 0.08 kg
- Alto: 10.7 cm
- Largo: 6.2 cm
- Ancho: 6.2 cm



Fecha de publicación:
2025-08-30
Versión: 0.558

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com