

PHILIPS

Foco 100 W A21 E26

LED inteligente

Luz inteligente de colores

Hasta 1600 lúmenes

Conéctalo y listo

Control mediante aplicación o voz

046677562403



Luz inteligente para tu vida diaria

Obtén la comodidad de la iluminación inteligente con este foco A21 color y blanco ajustable Wi-Fi Philips. Usa la aplicación WiZ o tu voz para obtener escenas de luz preestablecidas y más. Los focos Wi-Fi Philips están conectados a WiZ. No son compatibles con Philips Hue.

Configuración sencilla

- Conéctala y listo

Control inteligente

- Control desde cualquier lugar con tu teléfono inteligente

Funciones inteligentes

- Usa rutinas para automatizar las luces
- Preestablezca las funciones de bienestar
- Monitoreo de energía

Modos de luz

- Millones de colores y modos de iluminación dinámicos
- Luz blanca personalizable de cálida a fría y modos preestablecidos

Destacados

Conéctala y listo




WiZ funciona con el enrutador Wi-Fi existente y no necesita una puerta de enlace adicional. Solo tienes que enchufar la luz nueva, descargar la aplicación WiZ y estarás listo para empezar.

Control desde cualquier lugar



Controla las luces WiZ desde donde estés con tu teléfono inteligente. No te preocupes si saliste de casa y dejaste las luces encendidas. La aplicación WiZ está disponible para iOS y Android.

Usa rutinas para automatizar las luces



Automatice las luces según sus rutinas diarias o semanales. Programe las luces para que se enciendan antes de que llegue a casa y se apaguen cuando no las necesite.

Preestablezca las funciones de bienestar



Usa las funciones preestablecidas de bienestar de la aplicación WiZ y disfruta del patrón de iluminación que mejor se adapte a tu ritmo circadiano durante todo el día. WiZ te brindará luz diurna brillante cuando necesites concentrarte y llenarte de energía, y cambiará sutilmente a una luz blanca cálida para que puedas relajarte y descansar mejor.

Monitoreo de energía



La aplicación WiZ mantiene los registros del consumo de energía de las luces. Visualiza el informe semanal o diario y planifica prudentemente la iluminación para un consumo de energía optimizado en tu hogar.

Millones de colores y modos de iluminación dinámicos



Elige entre una paleta de millones de colores para crear en casa una atmósfera increíble. Disfruta las sutiles diferencias de tu entorno con nuestros efectos de luz dinámicos.

Luz blanca personalizable de cálida a fría y modos preestablecidos



Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: A21
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: Wi-Fi inteligente
- Tipo de cristal: Satinado
- Regulable: Regulación inalámbrica

Dimensiones del producto

- Alto: 13.85 cm
- Peso: 0.108 kg
- Ancho: 7.7 cm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

Características de la luz

- Consistencia del color: 4SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 2200-6500 (RGB) K
- Categoría de color de la luz: De colores
- Flujo luminoso nominal: 1600 lm
- Hora de inicio: <1 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 165 mA
- Eficacia: 110 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677562403
- EOC: 562405
- Título del producto: 14.5A21/Wi-Fi BLE Color/922-65 4/1PF

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 14.5 W
- Potencia en vatios equivalente: 100 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 13.85 cm

Valores nominales

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 1600 lm
- Potencia asignada: 14.5 W

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677562403
- Peso neto: 0.11 kg
- Peso bruto: 0.16 kg
- Alto: 17 cm
- Largo: 10.7 cm
- Ancho: 9.1 cm
- N.º de material (12NC): 929002449303



Fecha de publicación:
2024-04-11
Versión: 0.40

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com