

PHILIPS

Spot de 4.9 W
(equivalente a 50 W)
PAR16 GU10

LED inteligente

De colores

Plástico

Conéctalo y listo

Control con la aplicación de
WiZ o por voz

046677562533



Luz inteligente para tu vida diaria

Obtén la comodidad de la iluminación inteligente con este reflector GU10 color y blanco ajustable Wi-Fi Philips. Usa la aplicación WiZ o tu voz para obtener escenas de luz preestablecidas y más. Los focos Wi-Fi Philips están conectados a WiZ. No son compatibles con Philips Hue.

Configuración sencilla

- Plug and Play simple. Funciona con la conexión Wi-Fi que ya tienes.

Control inteligente

- Control desde cualquier lugar con tu teléfono inteligente.
- Control por voz con el Asistente de Google, Alexa o atajos de Siri.

Funciones inteligentes

- Usa programas para automatizar las luces
- Preestablezca las funciones de bienestar

Modos de luz

- Luz blanca ajustable de cálida a fría y modos preestablecidos
- Millones de colores y modos de iluminación dinámicos
- Personaliza escenas con los modos de luz dinámica preestablecidos.

Destacados

Plug and play sencillo

WiZ funciona con el enrutador Wi-Fi existente y no necesita una puerta de enlace adicional. Solo tienes que enchufar la luz nueva, descargar la aplicación WiZ y estarás listo para empezar.

Control desde cualquier lugar

Controla las luces WiZ desde donde estés con tu teléfono inteligente. No te preocupes si saliste de casa y dejaste las luces encendidas. La aplicación WiZ está disponible para iOS y Android.

Control por voz

Controla tus luces con la voz y el Asistente de Google, Amazon Alexa y atajos de Siri. Usa comandos de voz simples para encender o apagar las luces, aumentar o bajar el brillo, cambiar el color y establecer escenas de luz personalizadas.

Usa programas para automatizar las luces

Automatiza las luces según tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan antes de que llegues a casa y se apaguen cuando no las necesites.

Preestablezca las funciones de bienestar

Usa las funciones de bienestar preestablecidas en la aplicación WiZ y disfruta el patrón de iluminación que se adapte mejor a tu ritmo circadiano a lo largo del día. WiZ te proporcionará luz de día brillante cuando necesites energizarte y concentrarte, y también activará la transición sin problemas a luz blanca cálida y suave para ayudarte a relajarte y dormir mejor al final del día.

Luz blanca ajustable de cálida a fría y modos preestablecidos

Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.

Millones de colores y modos de iluminación dinámicos

Elige entre una paleta de millones de colores para crear en casa una atmósfera increíble. Disfruta las sutiles diferencias de tu entorno con nuestros efectos de iluminación dinámicos.

Escenas personalizadas

Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Guárdala y vuelve a usarla en cualquier momento con la aplicación, el WiZmote o un comando de voz.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: PAR16
- Toma de corriente: GU10
- Tecnología: Wi-Fi inteligente
- Regulable: Regulación inalámbrica

Dimensiones del producto

- Alto: 5.8 cm
- Peso: 0.055 kg
- Ancho: 5 cm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 25 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 40 °
- Consistencia del color: 4 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 2200-6500 K
- Categoría de color de la luz: Color y blanco ajustable
- Flujo luminoso nominal: 345 lm
- Hora de inicio: <1 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 50 mA
- Eficacia: 81 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677562533
- EOC: 562538
- Título del producto: 4.9GU10/Wi-Fi BLE Color/922-65 4/1PF

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 4.9 W
- Potencia en vatios equivalente: 50 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 5.8 cm

Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 40 °
- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 345 lm
- Intensidad máxima: 502 cd
- Potencia asignada: 4.9 W

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677562533
- Peso neto: 0.06 kg
- Peso bruto: 0.11 kg
- Alto: 17 cm
- Largo: 7.1 cm
- Ancho: 9.7 cm
- N.º de material (12NC): 929002447203



Fecha de publicación:
2024-09-02
Versión: 0.40

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com