



Las luces LED tipo vela transparentes le dan brillo al hogar

Luz LED de última generación que entrega una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Reduce los costos de energía en forma inmediata y disminuye la frecuencia de reemplazo de los focos sin comprometer la calidad de tu iluminación.

Luz de alta calidad

· Diseñada para que el confort de sus ojos

Elija una solución sostenible

· Focos de larga duración: duran hasta 15 años

Destacados

Diseñado para la comodidad de tus ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Vida útil promedio de 15,000 horas



Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores y exteriores
- · Forma de la lámpara: BA11
- · Toma de corriente: E26
- · Regulable: Sí
- · Acabado de la luz: Transparente
- · Material del foco: Cristal

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20.000
- Rango de temperatura ambiente:
 -20 °C a 40 °C
- · Vida útil nominal: 15,000

Medioambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- · Ángulo del rayo de luz: 300 °
- Índice de producción de color (IRC):
 95
- · Temperatura de color: 2200-2700 K
- · Flujo luminoso nominal: 500 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.4 s
- Código de color: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Temperatura de color correlacionada (nominal): 2200, 2700 K
- · Flujo luminoso: 500 lm
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 100 lm/W

Varios

- EveComfort: Sí
- · Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, WarmGlow

Otras características

• Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Información del empaque

• EAN: 046677566692

• EOC: 566695

Título del producto: 5BA11/PER/UD/CL/G/E26/WGD

6/3PF T20

Energía

· Factor de potencia (fracción): 0.7

Consumo de energía

• Factor de energía: 0.7

· Voltaje: 120 V

· Potencia en vatios equivalente: 60 W

· Consumo de energía: 5 W

Dimensiones y peso del producto

Altura total: 99 mmLongitud total: 99 mmAncho total: 35 mm

Valores nominales

· Vida útil nominal: 15,000

Especificaciones técnicas

• Frecuencia: 60

· Diámetro: 35 mm

Regulable: Solo con reguladores de

intensidad específicos

Frecuencia de línea: 60

• Tapa-base: E26 | Single Contact

Medium Screw

• se puede usar en luminarias cerradas:

No



Fecha de publicación: 2025-09-13 Versión: 0.86

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.