



# Mini reflector LED regulable con haz brillante y enfocado

Los focos tipo reflector LED PAR regulable Philips son un reemplazo duradero de bajo consumo para mini reflectores halógenos. Cuentan con una luz blanca brillante y son ideales para la iluminación de reflectores y general.

# Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

· De forma y tamaño similar a un reflector halógeno

#### Luz más allá de la iluminación

· Encendido instantáneo

# Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas

Diseñado para la comodidad de tus ojos

# Destacados

## Reemplaza el mini reflector halógeno



Con un hermoso diseño y usuales dimensiones, este es un mini reflector

LED de iluminación moderna. El perfecto sustituto sustentable de los reflectores halógenos tradicionales.

# Encendido instantáneo Diseñado para la comodidad de tus oios



Es fácil comprender cómo una luz extrema puede afectar los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, puedes ver el parpadeo. Ahora, los LED diseñados para el bienestar de los ojos te permiten iluminar suavemente tu mundo y crear un ambiente ideal para tu hogar.

# Especificaciones

#### Características de la fuente de luz

- · Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Reflector direccionable
- · Toma de corriente: E26
- · Acabado de la luz: Transparente
- · Regulable: Sí
- · Material del foco: Cristal

#### Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- · Vida útil nominal: 25,000

## Medioambiente

 Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

#### Características de la luz

- · Ángulo del rayo de luz: 40 °
- Índice de producción de color (IRC):
- Temperatura de color: 5000 K
- · Flujo luminoso nominal: 1200 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5
- · Código de color: 950 | CCT of 5000K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 100 lm/W

## **Varios**

- EveComfort: Sí
- · Innovaciones en LED: EyeComfort
- · Características adicionales: Regulable

# Información del empaque

- EAN: 046677568337
- · EOC: 568337
- Título del producto:
  12PAR38/PER/950/G/E26/F40/D/UL
  W/T 4/1PF

# Consumo de energía

Factor de energía: 0.7Voltaje: AC 120 V

• Potencia en vatios equivalente: 120 W

· Consumo de energía: 12 W

# Dimensiones y peso del producto

Altura total: 129 mmLongitud total: 129 mmAncho total: 122 mm

## Valores nominales

· Intensidad máxima: 2500 cd

# Especificaciones técnicas

• Frecuencia: 50-60

• se puede usar en luminarias cerradas:

Yes



Fecha de publicación: 2025-09-13 Versión: 0.91 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.