



Ilumina tu hogar con posibilidades infinitas.

Los focos LED de color y bajo consumo Philips proporcionan un brillo instantáneo y hacen que los colores se vean de manera más nítida. Son ideales para actividades y ocasiones especiales.

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

· De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

Elija una solución sostenible

· Hasta un 80 % de ahorro de energía

Luz más allá de la iluminación

· Focos de colores de cristal clásico

Destacados

Reemplaza incandescente estándar



Con un diseño de forma hermosa y dimensiones familiares, este es un foco LED estándar de bajo consumo para iluminación contemporánea. El reemplazo sostenible ideal para los focos incandescentes estándar tradicionales.

Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

Colores brillantes (cristal)

Focos LED festivos de colores para decorar tu hogar con colores brillantes para días festivos y ocasiones especiales. El cristal coloreado asegura una alta saturación para colores aún más brillantes, para uso tanto en interiores como en exteriores.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- · Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- · Toma de corriente: E26
- · Regulable: No
- · Acabado de la luz: Amarillo
- Material del foco: Cristal

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20.000
- · Vida útil nominal: 15,000
- Rango de temperatura ambiente:
 -20 °C a 45 °C

Medioambiente

 Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s

Varios

- EyeComfort: Sí
- · Innovaciones en LED: EyeComfort

Otras características

 Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Información del empaque

- · EAN: 046677568856
- EOC: 568857
- Título del producto: 4A19/PER/ YELLOW/G/E26/ND 4/1PF

Energía

· Factor de potencia (fracción): 0.40

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.4
- · Voltaje: 120 V
- · Potencia en vatios equivalente: 40 W
- · Consumo de energía: 4 W

Dimensiones y peso del producto

Altura total: 106 mmLongitud total: 106 mmAncho total: 60 mm

Valores nominales

· Vida útil nominal: 15,000

Especificaciones técnicas

Frecuencia: 60Diámetro: 60 mmRegulable: No

· Frecuencia de línea: 60

• Tapa-base: E26 | Single Contact

Medium Screw

• se puede usar en luminarias cerradas: No

Dimensiones y peso del empaque

• EAN/UPC - Producto: 046677568856

Peso neto: 0.03 kgPeso bruto: 0.09 kgAlto: 17.1 cm

Largo: 6.5 cmAncho: 7.5 cm



Fecha de publicación: 2025-09-13 Versión: 0.56 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.