

PHILIPS

Foco


LED

4-40 W

E26

Amarillo

046677568856



Ilumina tu hogar con posibilidades infinitas.

Los focos LED de color y bajo consumo Philips proporcionan un brillo instantáneo y hacen que los colores se vean de manera más nítida. Son ideales para actividades y ocasiones especiales.

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

- De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

Elija una solución sostenible

- Hasta un 80 % de ahorro de energía

Luz más allá de la iluminación

- Focos de colores de cristal clásico

Destacados

Reemplaza incandescente estándar

Con su hermoso diseño y forma familiar, este foco LED de ahorro de energía es el reemplazo sustentable perfecto de los focos incandescentes tradicionales.

Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

Colores brillantes (cristal)

Focos LED festivos de colores para decorar tu hogar con colores brillantes para días festivos y ocasiones especiales. El cristal coloreado asegura una alta saturación para colores aún más brillantes, para uso tanto en interiores como en exteriores.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Acabado de la luz: Amarillo
- Regulable: NO
- Material del foco: Cristal

Dimensiones del producto

- Alto: 10.6 cm
- Ancho: 6 cm

Diseño y acabado

- Material: Cristal

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a 45 °C

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort

Otras características

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Información del empaque

- EAN: 046677568856
- EOC: 568857
- Título del producto: 4A19/PER/YELLOW/G/E26/ND 4/1PF

Energía

- Factor de potencia (fracción): 0.40

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.4
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 4 W
- Potencia en vatios equivalente: 40 W
- Consumo de energía: 4 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 10.6 cm

Valores nominales

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz
- Frecuencia de línea: 60 Hz
- Regulable: No
- Tapa-base: E26 | Single Contact Medium Screw

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677568856
- Peso neto: 0.03 kg
- Peso bruto: 0.09 kg
- Alto: 17.1 cm
- Largo: 6.5 cm
- Ancho: 7.5 cm
- N.º de material (12NC): 929001937253



Fecha de publicación:
2024-09-09
Versión: 0.32

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.