

# PHILIPS

Foco A19 E26 de  
60 W

LED

2.700/5.000/2.200 K

800, 800 y 80 lm

15.000 h

046677568931



## LED de última generación para el hogar

Luz LED de última generación que entrega una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Reduce los costos energéticos en forma inmediata y disminuye la frecuencia de reemplazo de los focos sin comprometer la calidad de tu iluminación.

### Luz de alta calidad

- Más información sobre luces
- Sin parpadeo visible

### Cree la luz adecuada para su hogar

- Un LED simple para el uso diario

### Luz más allá de la iluminación

- Un foco, cuatro configuraciones de color

# Destacados

## Más información sobre luces



Temperatura de color: la luz puede tener diferentes temperaturas de color, que se indican en una unidad llamada Kelvin (K). Las bombillas con un valor Kelvin bajo producen una luz cálida y más acogedora, mientras que las que tienen un valor Kelvin alto producen una luz fría y más energizante. CRI: el índice de reproducción cromática (CRI) se utiliza para describir el efecto de una fuente de luz en el aspecto de los

colores. La luz exterior natural tiene un CRI de 100. El CRI de las bombillas LED de Philips es siempre superior a 80, por lo que reflejan los colores de manera realista y natural.

### Sin parpadeo visible

Cuando los parpadeos de luz suceden en rápida sucesión pueden demandar mucho esfuerzo de los ojos, causando jaquecas y hasta desencadenar un ataque a las personas que padecen de epilepsia fotosensitiva. Es desagradable e innecesario. Los LED pueden parpadear por la respuesta rápida del controlador de corriente. Sin embargo los LED de Philips están diseñados de manera que las salidas de corriente del controlador sean minimizadas, estos eliminan los factores que causan el parpadeo. De manera que no se pueden ver, ni un poco.

### Un LED simple para el uso diario

El LED de uso diario Philips es el foco perfecto para tus necesidades de iluminación básica. Proporciona una hermosa luz y el rendimiento confiable que esperas de un LED a un precio asequible.

### Configuración de luz de color

Cambia del blanco brillante normal a rojo, verde y azul con cualquier interruptor o lámpara existente. Configúralo una vez para la luz blanca brillante de uso diario o cámbialo a rojo, verde o azul y decora tu hogar para las fiestas y ocasiones especiales, todo con solo pulsar el interruptor. ¡Es así de simple!

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Tipo de cristal: Satinado
- Acabado de la luz: Blanco
- Regulable: NO
- Material del foco: Plástico

## Dimensiones del producto

- Alto: 11.1 cm
- Ancho: 6.1 cm

## Diseño y acabado

- Material: Plástico

## Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 100,000
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 200 °
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 2700/5000/2200 K
- Flujo luminoso nominal: 800, 800, 80 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 827/850/822 | CCT of 2700K/5000K/2200K

#### Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort

#### Otras características

- Eficacia: 84 lm/W

#### Información del empaque

- EAN: 046677568931
- EOC: 568931
- Título del producto: 9.5A19/PER/827-50-22/FR/P/E26/SS 4/1PF

#### Consumo de energía

- Factor de energía: 0.6
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 9.5, 8, 3 W
- Potencia en vatios equivalente: 60 W

#### Dimensiones y peso del producto

- Largo: 11.1 cm

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

#### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677568931
- Peso neto: 0.06 kg
- Peso bruto: 0.09 kg
- Alto: 17.1 cm
- Largo: 6.5 cm
- Ancho: 7.5 cm
- N.º de material (12NC): 929001263255



Fecha de publicación:  
2024-05-31  
Versión: 0.38

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.