



Mini reflector LED regulable con haz brillante y enfocado

Las luces con reflector LED PAR regulable Philips son un reemplazo con larga vida útil y eficiencia energética para minirreflectores halógenos. Cuentan con una luz blanca brillante y son ideales para la iluminación de reflectores y general.

Luz más allá de la iluminación

- · Con regulador
- · Encendido instantáneo

Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas

· Diseñado para la comodidad de tus ojos

Destacados

Con regulador

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los atenuadores para crear el ambiente deseado con un oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de que su atenuador en particular puede usarse con esta lámpara.

Encendido instantáneo Diseñado para la comodidad de tus oios



Es fácil comprender cómo una luz extrema puede afectar los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, puedes ver el parpadeo. Ahora, los LED diseñados para el bienestar de los ojos te permiten iluminar suavemente tu mundo y crear un ambiente ideal para tu hogar.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- · Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Reflector direccionable
- · Toma de corriente: E26
- · Acabado de la luz: Transparente
- · Regulable: Sí
- · Material del foco: Cristal

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- · Vida útil nominal: 25,000

Medioambiente

 Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 40°
- Índice de producción de color (IRC):
 90
- Temperatura de color: 5000 K
- · Flujo luminoso nominal: 900 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5
- · Código de color: 950 | CCT of 5000K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 90 lm/W

Varios

- EyeComfort: Sí
- · Innovaciones en LED: EyeComfort
- · Características adicionales: Regulable

Información del empaque

- EAN: 046677570637
- EOC: 570630
- Título del producto: 10PAR38/LED/950/F40/DIM/ GULW/T20 3/1PF

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: AC 120 V
- · Potencia en vatios equivalente: 90 W
- · Consumo de energía: 10 W

Dimensiones y peso del producto

Altura total: 129 mmLongitud total: 129 mmAncho total: 122 mm

Valores nominales

· Intensidad máxima: 1900 cd

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- se puede usar en luminarias cerradas:
 Yes



Fecha de publicación: 2025-09-13 Versión: 0.67 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.