

# PHILIPS

Foco A21 E26d de  
100, 60 y 40 W

LED

2.700 k

1.600, 800 y 450 lm

25.000 h

046677571511



## Luz LED de vanguardia para el hogar

Foco LED de última generación que entrega una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Reduce los costos de energía en forma inmediata y disminuye la frecuencia de reemplazo de los focos sin comprometer la calidad de tu iluminación.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26d
- Tipo de cristal: Satinado
- Acabado de la luz: Blanco
- Regulable: NO
- Material del foco: Plástico

## Dimensiones del producto

- Alto: 13.31 cm
- Ancho: 7.06 cm

## Diseño y acabado

- Material: Plástico

## Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 250 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 2700 K
- Flujo luminoso nominal: 1600, 800, 450 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 927 | CCT of 2700K

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort

## Otras características

- Eficacia: 114 lm/W

## Información del empaque

- EAN: 046677571511
- EOC: 571513
- Título del producto: 14A21/PER/927/FR/P/E26/3WAY/T20 4/1PF

## Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 14, 8, 5 W
- Potencia en vatios equivalente: 100;60;40 W

## Dimensiones y peso del producto

- Largo: 13.31 cm

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

## Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677571511
- Peso neto: 0.1 kg
- Peso bruto: 0.14 kg
- Alto: 20.4 cm
- Largo: 8 cm
- Ancho: 7.5 cm
- N.º de material (12NC): 929002285033



Fecha de publicación:  
2024-07-25  
Versión: 0.46

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)