

# PHILIPS

Foco A21 E26d de  
150, 100 y 50W

LED

2.700 k

2.150, 1.600 y 620 lm

15.000 h

046677571528



## Luz LED de vanguardia para el hogar

Foco LED de última generación que entrega una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Reduce los costos de energía en forma inmediata y disminuye la frecuencia de reemplazo de los focos sin comprometer la calidad de tu iluminación.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26d
- Tipo de cristal: Satinado
- Regulable: NO
- Acabado de la luz: Blanco
- Material del foco: Plástico

## Dimensiones del producto

- Alto: 13.31 cm
- Ancho: 7.06 cm

## Diseño y acabado

- Material: Plástico

## Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Rango de temperatura ambiente: -20 a +45 °C

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 250 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 2700 K
- Flujo luminoso nominal: 2150, 1600, 620 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s
- Código de color: 927 | CCT of 2700K
- Temperatura de color correlacionada: 2700 K
- Flujo luminoso: 2,150, 1,600, 620 lm
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 116 lm/W

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort

## Otras características

- Eficacia: 116 lm/W
- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

## Información del empaque

- EAN: 046677571528
- EOC: 571521
- Título del producto: 18.5A21/PER/927/FR/P/E26/3WAY/T20 4/1PF

## Energía

- Factor de potencia (fracción): 0.7

## Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 18.5, 13, 6 W
- Potencia en vatios equivalente: 150;100;50 W
- Consumo de energía: 18.5, 13, 6 W

## Dimensiones y peso del producto

- Largo: 13.31 cm

## Valores nominales

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz
- Regulable: No
- Tapa-base: E26D | 3 Contact Medium Screw

## Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677571528
- Peso neto: 0.15 kg
- Peso bruto: 0.19 kg
- Alto: 20.4 cm
- Largo: 8 cm
- Ancho: 7.5 cm
- N.º de material (12NC): 929002285133



Fecha de publicación:  
2024-09-02  
Versión: 0.50

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)