



Luz LED de vanguardia para el hogar

Foco LED de última generación que entrega una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Reduce los costos de energía en forma inmediata y disminuye la frecuencia de reemplazo de los focos sin comprometer la calidad de tu iluminación.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

· Uso previsto: Interiores

Forma de la lámpara: Luz no direccionable

· Toma de corriente: E26d

· Regulable: No

Acabado de la luz: BlancoMaterial del foco: Plástico

Duración

 Cantidad de ciclos del interruptor: 50.000

· Vida útil nominal: 15,000

 Rango de temperatura ambiente: -20 a +45 °C

Medioambiente

 Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

· Ángulo del rayo de luz: 250 °

• Índice de producción de color (IRC):

· Temperatura de color: 2700 K

• Flujo luminoso nominal: 2150, 1600, 620 lm

• Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s

· Código de color: 927 | CCT of 2700K

• Temperatura de color correlacionada (nominal): 2700 K

• Flujo luminoso: 2,150, 1,600, 620 lm

 Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 116 lm/W

Varios

• EyeComfort: Sí

· Innovaciones en LED: EyeComfort

Otras características

 Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Información del empaque

• EAN: 046677571528

• EOC: 571521

 Título del producto:
18.5A21/PER/927/FR/P/ E26/3WAY/T20 4/1PF

Energía

· Factor de potencia (fracción): 0.7

Consumo de energía

• Factor de energía: 0.7

· Voltaje: 120 V

Potencia en vatios equivalente: 150;100;50 W

· Consumo de energía: 18.5, 13, 6 W

Dimensiones y peso del producto

Altura total: 133.1 mmLongitud total: 133.1 mm

· Ancho total: 70.6 mm

Valores nominales

· Vida útil nominal: 15,000

Especificaciones técnicas

• Frecuencia: 60

· Diámetro: 70.6 mm

· Regulable: No

 Tapa-base: E26D | 3 Contact Medium Screw

se puede usar en luminarias cerradas:No



Fecha de publicación: 2025-09-13 Versión: 0.80 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.