PHILIPS

4 focos de filamento ámbares ST19 E26 de 40W

LED

2.000 K

300 lm

15.000 h

Regulación

046677573966



Luz LED de vanguardia para el hogar

Foco LED de última generación que entrega una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Reduce los costos energéticos en forma inmediata y disminuye la frecuencia de reemplazo de los focos sin comprometer la calidad de tu iluminación.

Luz de alta calidad
- Luz ámbar

Diseñadas para ser vistas. Lucen bien encendidas y apagadas
- LED de estilo vintage

Destacados

2,000 K
Esta luz tiene una temperatura de color de 2,000 K y proporciona un ambiente extracálido e íntimo. Ideal para generar ambientaciones en tu hogar.

Vintage (2,000 K y 2,200 K)
Imagina el look vintage de la iluminación tradicional con los beneficios del LED. Con las luces de filamentos LED Philips Vintage, puedes tener el aspecto clásico que amas, con la eficacia energética que necesitas. Brinda el color tradicional y el brillo ámbar de la iluminación incandescente antigua. La materialidad de cristal teñido de color ámbar transparente, la base con acabado de latón y el estilo retro del filamento LED agregan un toque vintage a la iluminación decorativa de tu hogar. El sofisticado filamento giratorio te permite generar un ambiente acogedor y cálido.

Especificaciones

Características de la fuente de luz
- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos

Dimensiones del producto
- Alto: 13.7 cm
- Ancho: 6.4 cm

Duración
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

Medioambiente
- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz
- Ángulo del rayo de luz: 300 °
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 2000 K
- Flujo luminoso nominal: 300 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 820 | CCT of 2000K

Varios
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, Decorativas

Otras características
- Eficacia: 68 lm/W

Información del empaque
- EAN: 046677573966
- EOC: 573963
- Título del producto: 4.4ST19/VIN/820/E26/Amber/GD4/4PFT20

Consumo de energía
- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 4.4 W
- Potencia en vatios equivalente: 40 W

Dimensiones y peso del producto
- Largo: 13.7 cm

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 60 Hz

Fecha de publicación:
2025-04-19
Versión: 0.73

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.