

# PHILIPS

2 focos A19 E26 de  
75W

LED

2.700 k

1.100 lm

11.000 h

046677575861



## Iluminación incomparable

Luz LED de última generación que entrega una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Reduce los costos energéticos en forma inmediata y disminuye la frecuencia de reemplazo de tus luces sin comprometer la calidad de tu iluminación.

### **Luz de alta calidad**

- Foco de larga duración: dura hasta 10 años

### **Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas**

- De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

### **Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas**

- Diseñado para la comodidad de tus ojos

# Destacados

## Vida útil promedio de 10,950 horas

Con una vida útil de hasta 10,950 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar los focos con frecuencia y disfrutar de una solución perfecta en iluminación durante más de 10 años.

## Forma y tamaño similares a un foco incandescente estándar



Con un diseño de forma hermosa y dimensiones familiares, este es un foco LED estándar de bajo consumo para iluminación contemporánea. El reemplazo sostenible ideal para los focos incandescentes estándar tradicionales. Brad, revisa esta copia de nuevo para todas estas. No se lee bien.

## Diseñado para la comodidad de tus ojos



Es fácil comprender cómo una luz extrema puede afectar los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, puedes ver el parpadeo. Ahora, los LED diseñados para el bienestar de los ojos te permiten iluminar suavemente tu mundo y crear un ambiente ideal para tu hogar.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Tipo de cristal: Satinado
- Acabado de la luz: Blanco
- Regulable: NO
- Bulb Material: Plástico

## Dimensiones del producto

- Alto: 11.7 cm
- Ancho: 6 cm

## Diseño y acabado

- Material: Plástico

## Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- Vida útil nominal: 11,000 hora(s)

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

### Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 250 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 2700 K
- Flujo luminoso nominal: 1100 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 927 | CCT of 2700K

### Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort

### Otras características

- Eficacia: 90 lm/W

### Información del empaque

- EAN: 046677575861
- EOC: 575860
- Título del producto: 12.2A19/LED/927/FR/P/E26/ND/T20 4/2CT

### Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: AC 120 V
- Potencia en vatios: 12.2 W
- Potencia en vatios equivalente: 75 W

### Dimensiones y peso del producto

- Largo: 11.7 cm

### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677575861
- Peso neto: 0.1 kg
- Peso bruto: 0.13 kg
- Alto: 11.5 cm
- Largo: 6.2 cm
- Ancho: 10 cm



Fecha de publicación:  
2025-02-14  
Versión: 0.61

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)