



# Crea momentos inolvidables al aire libre

La lámpara de pared de Philips ilumina y realza tu entrada con una luz blanca suave y cálida.

#### Fácil de instalar

· Fácil de instalar

#### Soluciones de iluminación sostenible

· Larga duración de hasta 25.000 horas

#### Características especiales

Luz potente

### Destacados

#### Fácil de instalar



Instalar una luminaria a veces puede ser difícil. Con esta luminaria Philips, no tengas duda de que se ha prestado mucha atención para facilitarlo y simplificarlo. Encontrarás una guía clara sobre dónde puedes instalar el producto e información relevante relacionada con las clasificaciones IP de resistencia al agua.

#### Larga duración de hasta 25.000 horas



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 25.000 horas. Ten la certeza de que pasarán años antes de tener que preocuparte por dar mantenimiento mientras disfrutas de la luz de jardín perfecta todas las noches.

#### Luz potente

Esta luminaria de exterior de Philips brinda una luz potente. Un brillante haz de luz para iluminar tu jardín o terraza.

# Especificaciones

#### Diseño y acabado

Color: NegroMaterial: Metal

#### Duración

· Vida útil nominal: 25,000

#### Medioambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- · Antioxidante y anti polvo: Sí
- · Rayo de luz bidireccional: No
- Sensor diurno y nocturno: No
- Totalmente resistente a la intemperie:
   Sí
- · LED integrado: Sí
- · Sensor de movimiento: No
- · Energía solar: No
- · Luz blanca cálida: No
- · Pieza central: No

#### Área del jardín

· Área del jardín: Jardín y patio

#### Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC):
- · Temperatura de color: 3000 K

#### **Varios**

- Especialmente diseñado para: Jardín, Jardín
- · Estilo: Contemporánea
- Tipo: ApliquésEyeComfort: No
- Características adicionales: Resistente al agua

#### Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 1.65 kg
Altura total: 355 mm
Longitud total: 206 mm
Ancho total: 160 mm

#### Servicio

· Garantía: 2 años

#### Especificaciones técnicas

- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 650
- Color de la luz: 3000Alimentación: 120 V
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: no aplica
- · Código IP: ULO3 | Lugar húmedo
- Clase de protección: Clase I: conectado a tierra
- · Fuente de luz reemplazable: No

#### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC Producto: 046677582913
- Peso neto: 1.65 kgPeso bruto: 1.86 kg
- Alto: 41 cmLargo: 18 cmAncho: 23 cm



Fecha de publicación: 2025-08-30 Versión: 0.108 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.