

# PHILIPS

Reflector 90 W  
PAR38 E26 x2

LED

2.700/3.000/3.500/4.000/5.000 K

900 lm

25.000 h

Regulación de intensidad

046677586478



## Innovación creativa para seleccionar colores que coincidan con la atmósfera deseada.

Los mini reflectores LED de Philips proporcionan una solución sencilla para seleccionar el color que mejor se adapte a la aplicación deseada. Esta luz proporciona un rayo de luz de amplio alcance, que es perfecta para iluminación de acentuación. Es regulable, tiene una vida útil excepcionalmente larga e implica un ahorro de energía significativo.

### **Cree la luz adecuada para su hogar**

- Perfecto para la iluminación de acento

### **Luz más allá de la iluminación**

- Encendido instantáneo

# Destacados

**Haz de 40° - reflector [lámparas LED]**  
Un reflector LED con emisión de luz de ángulo ancho (40 grados), adecuado

tanto para iluminación de acento como para iluminación de uso general.

**Encendido instantáneo**

# Especificaciones

## null

- Apto para iluminación acentuada: Sí

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Reflector direccionable
- Toma de corriente: E26
- Regulable: Sí
- Acabado de la luz: Transpar.
- Material del foco: Plástico

## Dimensiones del producto

- Alto: 12.9 cm
- Ancho: 12.3 cm

## Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- Vida útil nominal: 25,000
- Rango de temperatura ambiente: -40 a +45 °C

## Medioambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 40 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 2700/3000/3500/4000/5000 K
- Flujo luminoso nominal: 900 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s
- Temperatura de color correlacionada (nominal): 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K
- Flujo luminoso: 900 lm
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 90 lm/W

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable

## Otras características

- Eficacia: 90 lm/W
- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

## Información del empaque

- EAN: 046677586478
- EOC: 586479
- Título del producto: 10PAR38/90W/DipS/5CCT/40D/D/P/E26/T20

## Energía

- Factor de potencia (fracción): 0.7

## Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: AC 120 V
- Potencia en vatios equivalente: 90 W
- Consumo de energía: 10 W

## Dimensiones y peso del producto

- Largo: 12.9 cm

### Valores nominales

- Intensidad máxima: 1533 cd

### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz
- Diámetro: 123 mm
- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Tapa-base: E26



Fecha de publicación:  
2025-06-13  
Versión: 0.106

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)