




## Luces String


Haz que tu hogar se transforme con una gama de colores que puedes ajustar para que los momentos especiales sean aun más memorables. Úsalos con el Wi-Fi existente para controlar con la aplicación WiZ o tu voz.

## PRODUCTOS DESTACADOS

- De colores
- Bajo voltaje
- Clasificación para exteriores



**Configuración instantánea para todas las funcionalidades de tu hogar inteligente**  
Accede a todas las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando las nuevas luces a tu Wi-Fi existente. Puedes controlar las luces cuando estás fuera de casa y establecer horarios para encenderlas y apagarlas automáticamente. Todo sin necesidad de instalar hardware adicional. Mantén el controlador dentro del alcance de Wi-Fi, y todas las luces vinculadas serán totalmente controlables incluso fuera del alcance del Wi-Fi.




#### Controla con cualquier plataforma Matter de hogar inteligente

Este producto tiene certificación Matter, lo que permite un fácil control en Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter de tu elección.

#### Siéntete siempre seguro con las luces exteriores automatizadas

Programa las luces exteriores para que se enciendan todos los días antes de llegar a casa, para que puedas ver claramente tu entorno y sentirte seguro. Configura las luces para que se apaguen automáticamente por la mañana, o cuando no sean necesarias, y ahorra energía.



#### Crea tu escena de luz perfecta

Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Simplemente guarda tu nueva escena y selecciónala en cualquier momento con la aplicación, tu voz o algún accesorio de control.

#### Embellece tu jardín con millones de colores y modos dinámicos

Elige entre millones de colores claros, desde un blanco frío energizante hasta un blanco cálido y suave, y crea el mejor ambiente para tus actividades al aire libre. O simplemente aplica un modo de luz dinámico preestablecido, como Ocean, Forest o Party para crear una atmósfera increíble y levantar el ánimo.

#### Tecnología de bajo voltaje y fácil instalación

¡Diseñado para disfrutar al exterior! No requiere cableado complicado ni instalación especial, solo conéctalo y listo. Si deseas cambiar la ubicación de la luz, simplemente desenrosca el adaptador y muévelo a otro lugar.



# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Exteriores  
Forma de la lámpara: Rectangular  
Regulable: Sí

## DISEÑO Y ACABADO

Color: Hue White  
Material: Plástico

## DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):  
15 año(s)  
Factor de mantenimiento lumen: 70%  
Cantidad de ciclos del interruptor:  
50,000  
Vida útil nominal: 15,000

## CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con control remoto: Sí  
LED integrado: Sí  
Luz(es) LED incluida(s): Sí  
Interruptor encendido/apagado en el cable: Sí  
Adaptador de corriente incluido: Sí  
Control remoto incluido: No

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 7 SDCM  
Índice de producción de color (IRC):  
≥80  
Temperatura de color: 2700-5000 K  
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 2  
Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 10 lm/W

## VARIOS

Especialmente diseñado para: Jardín  
Balcón

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 600 mA

## CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.5  
Voltaje: 100-120 V

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 2.15 kg  
Altura total: 200 mm  
Longitud total: 14,800 mm  
Ancho total: 45 mm

## SERVICIO

Garantía: 2 años

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Luz de emisión de lúmenes incluida:  
10  
Emisión de lúmenes total de la luminaria: 120  
Color de la luz: 2.700-5.000 (RGB)  
Potencia en vatios de la luz incluida:  
12  
Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 12  
Código IP: IP65 (Adaptador IP44)  
Clase de protección: UL sin toma de tierra  
Fuente de luz reemplazable: Sí  
Cantidad de fuentes de luz: 12

## COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:  
Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Período de asistencia definido:  
Minimum of 60 months after introduction date  
Cantidad máx. de accesorios: 9999  
Protocolo de comunicación:  
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

## DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto: 046677604363  
Peso neto: 2.14 kg  
Peso bruto: 2.54 kg  
Alto: 33.2 cm  
Largo: 12.9 cm  
Ancho: 39.6 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.