



3 focos de 60 W A19 E26

Con este foco inteligente LED WiZ A19 Tunable White, incorpora a tu vida iluminación centrada en las personas. Si quieres relajarte o concentrarte en algo, elige entre los distintos tonos de blanco cálido a frío. Puedes programar las luces para que se enciendan o se apaguen según tus rutinas diarias o semanales, controlarlas con tu smartphone o comandos de voz e incluso puedes tener acceso a tu iluminación cuando no estás en casa. Las luces WiZ se conectan a la red wifi existente, sin necesidad de otro hardware.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Foco inteligente blanco personalizable
- Hasta 800 lúmenes
- Conéctala y listo
- Control mediante aplicación o voz



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.



Controla el consumo de electricidad

Obtén una descripción general del consumo eléctrico de las luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario para ayudarte a mantenerte al tanto del consumo de energía en el hogar.



Configura las luces para seguir tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para seguir las rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan en la mañana o antes de llegar a casa, y mantenlas apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Crea tu escena de luz perfecta

Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Simplemente guarda tu nueva escena y selecciónala en cualquier momento con la aplicación WiZ o tu voz.



Configura el ambiente indicado con la luz blanca personalizable de cálida a fría

Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.



Regula las luces inteligentes incluso sin un regulador de intensidad

Ajusta las luces de forma simple al nivel de brillo que desees usando tu teléfono inteligente, el accesorio de control WiZ o solo tu voz. ¡No necesitas instalar un regulador de intensidad costoso!



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores
Forma de la lámpara: A19
Toma de corriente: E26
Tipo de cristal: Satinado
Regulable: Sí

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Peso: 0.13 kg

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
25 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
50,000
Vida útil nominal: 25,000

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Ángulo del rayo de luz: 200 °
Consistencia del color: 4 SDCM
Índice de producción de color (IRC):
≥90
Temperatura de color: 2700-6500 K
Categoría de color de la luz: Blanco
regulable
Flujo luminoso nominal: 800 lm
Hora de inicio: <1 s
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante
Eficacia lumínica (promedio)
(nominal): 90 lm/W

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 100 mA

INFORMACIÓN DEL EMPAQUE

EAN: 046677604615
EOC: 604611
Título del producto: 8.8A19/Wi-Fi BLE
Tunable/927-65 4/3CT

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.9
Voltaje: 120 V
Potencia en vatios equivalente: 60 W
Consumo de energía: 8.8 W

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura total: 118 mm
Longitud total: 118 mm
Ancho total: 60 mm

VALORES NOMINALES

Vida útil nominal: 25,000
Flujo luminoso nominal: 800 lm
Potencia asignada: 8.8 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 60

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

EAN:

wizconnected.com