




## Globo con filamento transparente de 25 W ST19 E26

Cuando Edison inventó la lámpara de filamento incandescente clásica en la década de 1880, nunca podría haber imaginado lo que WiZ puede hacer con ellas hoy. Las lámparas de filamento WiZ se ven geniales incluso cuando están apagadas, pero la verdadera magia ocurre cuando las enciendes. Estas lámparas inteligentes transparentes regulables producen millones de colores y tonos de luz blanca, desde acogedor hasta frío. Disfruta la apariencia clásica de las luces de filamento incandescentes vintage mientras aprovechas los beneficios de ahorro de energía del LED. Por supuesto, todo controlable con Wi-Fi, usando la aplicación WiZ, el control remoto WiZ o tu voz.


## PRODUCTOS DESTACADOS

- Foco inteligente a todo color
- Hasta 300 lúmenes
- Conéctala y listo
- Control mediante aplicación o voz



### Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.



### Luz exclusiva SpaceSense™ que se enciende con el movimiento

La tecnología SpaceSense de WiZ convierte tus luces en sensores de movimiento. Con un mínimo de dos luces WiZ en una habitación, puedes activar la función SpaceSense en la aplicación WiZ, y hacer que las luces se enciendan y apaguen automáticamente con detección de movimiento. Es sencillo. Es SpaceSense. Es WiZ.



### Configura las luces para seguir tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para seguir las rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan en la mañana o antes de llegar a casa, y mantenlas apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.




### Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige el color de luz que desees o solo aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y levantarán tu estado de ánimo.



### Configura el ambiente indicado con la luz blanca personalizable de cálida a fría

Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.



### Controla la iluminación inteligente como quieras

WiZ te permite controlar la iluminación inteligente de múltiples maneras. Ajusta las luces con tu teléfono inteligente, voz, control remoto WiZ o usando el interruptor de pared existente para alternar entre dos modos favoritos. Funciona con Google Home, Alexa y Atajos de Siri.



# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores  
Forma de la lámpara: ST19  
Toma de corriente: E26  
Tipo de cristal: Transpar.  
Regulable: Sí

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Peso: 0.055 kg

## DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):  
15 año(s)  
Factor de mantenimiento lumen: 70%  
Cantidad de ciclos del interruptor:  
20,000  
Vida útil nominal: 15,000

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM  
Índice de producción de color (IRC):  
≥80  
Temperatura de color: 1800-2100 K  
Categoría de color de la luz: De  
colores  
Flujo luminoso nominal: 300 lm  
Tiempo de calentamiento de hasta un  
60 % de luz: Luz completa al instante  
Eficacia lumínica (promedio)  
(nominal): 47 lm/W

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 75 mA

## INFORMACIÓN DEL EMPAQUE

EAN: 046677604714  
EOC: 604710  
Título del producto: 6.3ST19/Wi-Fi  
BLE Color CL 6/1PF

## CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.7  
Voltaje: 120 V  
Potencia en vatios equivalente: 25 W  
Consumo de energía: 6.3 W

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura total: 141 mm  
Longitud total: 141 mm  
Ancho total: 64 mm

## VALORES NOMINALES

Vida útil nominal: 15,000  
Flujo luminoso nominal: 300 lm  
Potencia asignada: 6.3 W

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 60

## COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:  
Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Período de asistencia definido:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Cantidad máx. de accesorios: 9999  
Protocolo de comunicación:  
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

## DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto: 046677604714  
Peso neto: 0.06 kg  
Peso bruto: 0.11 kg  
Alto: 15.5 cm  
Largo: 8.5 cm  
Ancho: 8.5 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.