



Luz empotrable de cielo delgada de 6 pulgadas y 12 W

Ve a tu lugar feliz con las luces empotrable WiZ a color. Crea el ambiente perfecto para cada momento, ya sea para concentrarte en el trabajo, salir de fiesta o relajarte con tus seres queridos. La distribución lumínica uniforme elimina los focos oscuros y llena tu habitación con luz regulable y sin parpadeos. Control con Wi-Fi, y por supuesto, usando la aplicación WiZ, el control remoto WiZ o tu voz.

PRODUCTOS DESTACADOS

- De colores
- Canless/Slim
- UL03: ubicación mojada (Norteamérica)/Metal/Plástico/Blanco



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.




Controla con cualquier plataforma Matter de hogar inteligente

Este producto tiene certificación Matter, lo que permite un fácil control en Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter de tu elección.



Luz exclusiva SpaceSense™ que se enciende con el movimiento

La tecnología SpaceSense de WiZ convierte tus luces en sensores de movimiento. Con un mínimo de dos luces WiZ en una habitación, puedes activar la función SpaceSense en la aplicación WiZ, y hacer que las luces se enciendan y apaguen automáticamente con detección de movimiento. Es sencillo. Es SpaceSense. Es WiZ.



Controla el consumo de electricidad

Obtén una descripción general del consumo eléctrico de las luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario para ayudarte a mantenerte al tanto del consumo de energía en el hogar.

Crea tu escena de luz perfecta

Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Simplemente guarda tu nueva escena y seleccionala en cualquier momento con la aplicación WiZ o tu voz.

Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige el color de luz que deseas o solo aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y levantarán tu estado de ánimo.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores
Forma de la lámpara: Redondo
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: Hue White
Material: Metal Plástico

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
51 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
25,000
Vida útil nominal: 50,000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con control remoto: Sí
LED integrado: Sí
Control remoto incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Ángulo del rayo de luz: 110 °
Consistencia del color: 7 SDCM
Índice de producción de color (IRC):
≥90
Temperatura de color: 2200-6500 K
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: 2
Eficacia lumínica (promedio)
(nominal): 83 lm/W

VARIOS

Especialmente diseñado para: Sala
Cocina Comedor Habitación

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 100 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.9
Voltaje: 120 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0.48 kg
Distancia empotrada: 100 mm
Altura total: 28 mm
Longitud total: 170 mm
Ancho total: 170 mm
Apertura para luces empotrables en
el techo: 15.5 cm x 15.5 cm

SERVICIO

Garantía: 3 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro: 170 mm
Emisión de lúmenes total de la
luminaria: 1000
Color de la luz: 2.200-6.500 (RGB)
Potencia en vatios de la luz incluida:
12
Código IP: UL03 | Lugar húmedo
Clase de protección: UL conectado a
tierra

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto: 046677604721
Peso neto: 0.48 kg
Peso bruto: 0.58 kg
Alto: 21 cm
Largo: 7 cm
Ancho: 18 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.