



Tira LED para exteriores de 16.4 pies

Crea un ambiente mágico, emocionante o relajante para todos sus espacios al aire libre con la tira de luz LED para exterior flexible y resistente a la intemperie WiZ. Transforma tu jardín, pasarela, entrada de vehículos, porche, terraza o balcón con líneas uniformes de colores vibrantes o tonos de luz blanca, de frío a acogedor. Las tiras de luz LED para exterior participan en el mismo ecosistema WiZ que ya le encanta para sus luces WiZ para interior y exterior. Lo que significa que son fáciles de instalar y controlar usando la aplicación WiZ, WiZmote o tu voz a través del wifi doméstico existente. Estas tiras LED flexibles funcionarán solas o junto con las otras luces WiZ para exteriores para hacer que su exterior más hermoso y atractivo que nunca.

PRODUCTOS DESTACADOS

- De colores
- Bajo voltaje
- IP65 (Adaptador IP44)/Plástico



Configuración instantánea para todas las funcionalidades de tu hogar inteligente

Accede a todas las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando las nuevas luces a tu Wi-Fi existente. Puedes controlar las luces cuando estás fuera de casa y establecer horarios para encenderlas y apagarlas automáticamente. Todo sin necesidad de instalar hardware adicional. Mantén el controlador dentro del alcance de Wi-Fi, y todas las luces vinculadas serán totalmente controlables incluso fuera del alcance del Wi-Fi.



Controla con cualquier plataforma Matter de hogar inteligente

Este producto tiene certificación Matter, lo que permite un fácil control en Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter de tu elección.



Siéntete siempre seguro con las luces exteriores automatizadas

Programa las luces exteriores para que se enciendan todos los días antes de llegar a casa, para que puedas ver claramente tu entorno y sentirte seguro. Configura las luces para que se apaguen automáticamente por la mañana, o cuando no sean necesarias, y ahorra energía.



Embelléce tu jardín con millones de colores y modos dinámicos

Elige entre millones de colores claros, desde un blanco frío energizante hasta un blanco cálido y suave, y crea el mejor ambiente para tus actividades al aire libre. O simplemente aplica un modo de luz dinámico preestablecido, como Ocean, Forest o Party para crear una atmósfera increíble y levantar el ánimo.



Impermeable y resistente a la intemperie

Esta luz está diseñada para que disfrutes el aire libre, ya que es impermeable y resistente a la intemperie. Fabricada con materiales resistentes a los rayos UV, así como resistentes al viento y la nieve. Pasó pruebas rigurosas para garantizar que resiste la mayoría de las condiciones climáticas.



Tecnología de bajo voltaje y fácil instalación

¡Diseñado para disfrutar al exterior! No requiere cableado complicado ni instalación especial, solo conéctalo y listo. Si deseas cambiar la ubicación de la luz, simplemente desenrosca el adaptador y muévelo a otro lugar.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Exteriores
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: Hue White
Material: Plástico

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
15 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
50,000
Vida útil nominal: 15,000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con control remoto: Sí
LED integrado: Sí
Interruptor encendido/apagado en el
cable: Sí
Adaptador de corriente incluido: Sí
Control remoto incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 7 SDCM
Índice de producción de color (IRC):
≥80
Temperatura de color: 2700-5000 K
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: 2
Eficacia lumínica (promedio)
(nominal): 26 lm/W

VARIOS

Especialmente diseñado para: Sala
Sala de entretenimiento Habitación
Habitación infantil

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 410 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.5
Voltaje: 100-120 V
Consumo de energía: 24

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 1.57 kg
Altura total: 54.5 mm
Longitud total: 7,940 mm
Ancho total: 52 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Emisión de lúmenes total de la
luminaria: 630
Color de la luz: 2.700-5.000 (RGB)
Potencia en vatios de la luz incluida:
24
Código IP: IP65 (Adaptador IP44)
Clase de protección: UL sin toma de
tierra

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto: 046677604738
Peso neto: 1.55 kg
Peso bruto: 1.75 kg
Alto: 7.8 cm
Largo: 35.8 cm
Ancho: 35.8 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.