



Iluminación LED confortante que no molestará tus ojos.

Los luminarios Philips LED proporcionan luz que está diseñada para la comodidad de tus ojos.

Fácil de usar

· Instalación sin inconvenientes que no requiere cableado.

Efecto de luz

· Distribución lumínica uniforme

Alta calidad

- · Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos
- · Fácil de limpiar

Duración

• Extensa vida útil hasta de 15.000 horas

Destacados

Fácil de instalar Distribución lumínica uniforme

Genera luz en las habitaciones de manera uniforme y homogénea.

Comodidad visual

La luz de baja calidad puede causar fatiga ocular. Debido a que muchos de nosotros pasamos muchas horas en el interior, hoy es más importante que nunca iluminar correctamente tu casa. Nuestros productos cumplen con los criterios de prueba más estrictos, que incluyen efectos de parpadeo, estroboscopio, deslumbramiento, reproducción de colores y atenuación para asegurar que cumplen con los requisitos de comodidad visual. Los focos Philips LED no sólo brindan luz cómoda, sino que también permanecen así durante la duración de su vida útil, ofreciendo calidad de luz constante, productividad y color durante más de una década. Cambia a luz que es cómoda con tus ojos, tus ojos te lo agradecerán.

Fácil de limpiar

Los materiales delicados y fáciles de limpiar significan que tu casa siempre se verá atractiva de piso a techo.

Extensa vida útil hasta de 15.000

La tecnología LED de Philips extiende la vida útil de los productos hasta 15.000 horas.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

Uso previsto: Interiores

Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 15.000
- · Vida útil nominal: 15,000

Medioambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- · Regulable con control remoto: No
- · LED integrado: Sí
- · Control remoto incluido: No

Características de la luz

- · Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC):
- · Temperatura de color: 2700 K
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 98 lm/W

Varios

- Especialmente diseñado para:
 Habitación, Sala, Comedor, Cocina,
 Área de tareas, Garaje
- · Estilo: Contemporánea
- · Tipo: Iluminación de techo
- · EyeComfort: Sí

Otras características

· Corriente de la lámpara: 175, 88 mA

Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 0.37 kg
Altura total: 68 mm
Longitud total: 270 mm
Ancho total: 270 mm

Servicio

· Garantía: 1 año

Especificaciones técnicas

- · Diámetro: 270 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 980
- · Color de la luz: 2700
- · Alimentación: AC 100-240
- · Luminaria regulable: No
- Código IP: IP20 | Protección para los dedos
- Clase de protección: Clase I: conectado a tierra

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC Producto: 8718699766856Peso neto: 0.24 kg
- Peso bruto: 0.54 kgAlto: 33.9 cmLargo: 7.2 cmAncho: 33.6 cm



Fecha de publicación: 2025-08-30 Versión: 0.162 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.