




Foco de filamento transparente de 40W A19 E26

Disfruta más comodidad en tu vida diaria con esta luz vintage inteligente WiZ LED A19. La apariencia clásica recubierta color ámbar es perfecta para las luminarias decorativas. Esta luz brinda una tonalidad blanca suave que se atenúa al nivel de brillo deseado mediante la aplicación o voz. Puedes establecer el horario para encender o apagar las luces según tus rutinas diarias o semanales, y accede de forma remota a las luces incluso cuando no estés en casa. Las luces WiZ se conectan al Wi-Fi existente, sin necesidad de hardware adicional.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Blanco cálido
- Cristal
- Conéctalo y listo
- Control con la aplicación de WiZ o por voz




Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.



Configura las luces para seguir tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para seguir las rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan en la mañana o antes de llegar a casa, y mantenlas apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Crea tu escena de luz perfecta

Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Simplemente guarda tu nueva escena y selecciónala en cualquier momento con la aplicación WiZ o tu voz.




Ilumina con luz blanca suave y cálida

Crea una atmósfera acogedora con luz blanca cálida. La luz inteligente que se adapta de manera fácil a tus actividades diarias.



Regula las luces inteligentes incluso sin un regulador de intensidad

Ajusta las luces de forma simple al nivel de brillo que desees usando tu teléfono inteligente, el accesorio de control WiZ o solo tu voz. ¡No necesitas instalar un regulador de intensidad costoso!



Controla la iluminación inteligente como quieras

WiZ te permite controlar la iluminación inteligente de múltiples maneras. Ajusta las luces con tu teléfono inteligente, voz, control remoto WiZ o usando el interruptor de pared existente para alternar entre dos modos favoritos. Funciona con Google Home, Alexa y Atajos de Siri.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores y exteriores
Forma de la lámpara: A19
Toma de corriente: E26
Tipo de cristal: Transpar.
Regulable: Sí

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Peso: 0.04 kg

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
15 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
20,000
Vida útil nominal: 15,000

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Ángulo del rayo de luz: 220 °
Consistencia del color: 4 SDCM
Índice de producción de color (IRC):
≥90
Temperatura de color: 2700 K
Categoría de color de la luz: Blanco
suave
Flujo luminoso nominal: 450 lm
Hora de inicio: <1 s
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante
Eficacia lumínica (promedio)
(nominal): 90 lm/W

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 60 mA

INFORMACIÓN DEL EMPAQUE

EAN: 8718699785031
EOC: 871869978503100
Título del producto: Wi-Fi DIM/5W
A19 CL 927 E26 6/1PF

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.7
Voltaje: 120 V
Potencia en vatios equivalente: 40 W
Consumo de energía: 5 W

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura total: 106 mm
Longitud total: 106 mm
Ancho total: 60 mm

VALORES NOMINALES

Vida útil nominal: 15,000
Flujo luminoso nominal: 450 lm
Potencia asignada: 5 W

SERVICIO

Garantía: 3 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 60

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:
8718699785031
Peso neto: 0.04 kg
Peso bruto: 0.06 kg
Alto: 13 cm
Largo: 7 cm
Ancho: 7 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.