



## **Globo con filamento ámbar de 5 W (equivalente a 25 W) G25 E26**

Disfruta más comodidad en la vida cotidiana con esta luz en forma de globo vintage inteligente WiZ LED G25. La apariencia clásica recubierta color ámbar es perfecta para las luminarias decorativas. Esta luz brinda tonalidad blanca suave que se atenúa al nivel de brillo deseado mediante la aplicación o a través de tu voz mediante una bocina inteligente. Puedes establecer el horario para encender o apagar las luces según tus rutinas diarias o semanales, y accede de forma remota a las luces incluso cuando no estés en casa. Las luces WiZ se conectan al Wi-Fi existente, sin necesidad de hardware adicional.

## **PRODUCTOS DESTACADOS**

- Ámbar
- Cristal
- Conéctalo y listo
- Control con la aplicación de WiZ o por voz



**Plug and Play simple. Funciona con la conexión Wi-Fi que ya tienes.**

WiZ funciona con el enrutador Wi-Fi existente y no necesita una puerta de enlace adicional. Solo tienes que enchufar la luz nueva, descargar la aplicación WiZ y estarás listo para empezar.

**Usa programas para automatizar las luces**

Automatiza las luces según tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan antes de que llegues a casa y se apaguen cuando no las necesites.

**Control desde cualquier lugar con tu teléfono inteligente.**

Controla las luces WiZ desde donde estés con tu teléfono inteligente. No te preocupes si saliste de casa y dejaste las luces encendidas. La aplicación WiZ está disponible para iOS y Android.

**Monitoreo de energía**

La aplicación WiZ mantiene los registros del consumo de energía de las luces. Visualiza el informe semanal o diario y planifica prudentemente la iluminación para un consumo de energía optimizado en tu hogar.

**Atenuación inteligente mediante la aplicación, por voz o con el regulador de intensidad.**

Atenúa las luces al nivel de brillo que desees con tu teléfono inteligente, el WiZmote o con un comando de voz. No necesita instalar un atenuador costoso.

**Personaliza escenas con los modos de luz dinámica preestablecidos.**

Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Guárdala y vuelve a usarla en cualquier momento con la aplicación, el WiZmote o un comando de voz.



# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores y exteriores  
Forma de la lámpara: G25  
Toma de corriente: E26  
Tipo de cristal: Ámbar  
Regulable: Sí

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Peso: 0.05 kg

## DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):  
15 año(s)  
Factor de mantenimiento lumen: 70%  
Cantidad de ciclos del interruptor:  
20,000  
Vida útil nominal: 15,000

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Ángulo del rayo de luz: 220 °  
Consistencia del color: 6 SDCM  
Índice de producción de color (IRC):  
≥90  
Temperatura de color: 2000 K  
Categoría de color de la luz: Ámbar  
Flujo luminoso nominal: 350 lm  
Hora de inicio: <1 s  
Tiempo de calentamiento de hasta un  
60 % de luz: Luz completa al instante  
Eficacia lumínica (promedio)  
(nominal): 70 lm/W

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 60 mA

## INFORMACIÓN DEL EMPAQUE

EAN: 8718699785130  
EOC: 871869978513000  
Título del producto: Wi-Fi DIM/5W  
G25 Amber 920 E26 6/1PF

## CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.7  
Voltaje: 120 V  
Potencia en vatios equivalente: 25 W  
Consumo de energía: 5 W

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura total: 119 mm  
Longitud total: 119 mm  
Ancho total: 80 mm

## VALORES NOMINALES

Vida útil nominal: 15,000  
Flujo luminoso nominal: 350 lm  
Potencia asignada: 5 W

## SERVICIO

Garantía: 3 años

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 60

## COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:  
Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Período de asistencia definido:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Cantidad máx. de accesorios: 9999  
Protocolo de comunicación:  
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

## DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:  
8718699785130  
Peso neto: 0.05 kg  
Peso bruto: 0.11 kg  
Alto: 15.5 cm  
Largo: 10.5 cm  
Ancho: 10.5 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.