



## Lámpara Dicroica de 50W PAR16 GU10

Con la lámpara LED WiZ GU10 full color, incorpora iluminación inteligente a la vida diaria. Ideal para iluminación de acentuación, resaltar vitrinas o acompañar tus tareas diarias. Crea el ambiente que deseas, ya que puedes elegir entre una luz blanca cálida o fría, o bien entre 16 millones de colores. Puedes programar las luces para que se enciendan o se apaguen según tus rutinas diarias o semanales, controlarlas con tu smartphone o comandos de voz e incluso puedes tener acceso a tu iluminación cuando no estás en casa. Las luces WiZ se conectan a la red Wi-Fi existente, sin necesidad de otro hardware.

## PRODUCTOS DESTACADOS

- Foco inteligente a todo color
- Hasta 400 lúmenes
- Conéctalo y listo
- Control mediante aplicación o voz



## Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.

## Luz exclusiva SpaceSense™ que se enciende con el movimiento

La tecnología SpaceSense de WiZ convierte tus luces en sensores de movimiento. Con un mínimo de dos luces WiZ en una habitación, puedes activar la función SpaceSense en la aplicación WiZ, y hacer que las luces se enciendan y apaguen automáticamente con detección de movimiento. Es sencillo. Es SpaceSense. Es WiZ.

## Controla el consumo de electricidad

Obtén una descripción general del consumo eléctrico de las luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario para ayudarte a mantenerte al tanto del consumo de energía en el hogar.




## Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige el color de luz que deseas o solo aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y levantarán tu estado de ánimo.



## Configura el ambiente indicado con la luz blanca personalizable de cálida a fría

Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.



## Controla la iluminación inteligente como quieras

WiZ te permite controlar la iluminación inteligente de múltiples maneras. Ajusta las luces con tu teléfono inteligente, voz, control remoto WiZ o usando el interruptor de pared existente para alternar entre dos modos favoritos. Funciona con Google Home, Alexa y Atajos de Siri.



# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores  
Forma de la lámpara: GU10  
Toma de corriente: GU10  
Regulable: Sí

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Peso: 0.055 kg

## DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):  
15 año(s)  
Factor de mantenimiento lumen: 70%  
Cantidad de ciclos del interruptor:  
50,000  
Vida útil nominal: 15,000

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Ángulo del rayo de luz: 40 °  
Consistencia del color: 4 SDCM  
Índice de producción de color (IRC):  
≥90  
Temperatura de color: 2200-6500 K  
Categoría de color de la luz: Color y  
blanco ajustable  
Flujo luminoso nominal: 400 lm  
Hora de inicio: <1 s  
Tiempo de calentamiento de hasta un  
60 % de luz: Luz completa al instante  
Eficacia lumínica (promedio)  
(nominal): 81 lm/W

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 50 mA

## INFORMACIÓN DEL EMPAQUE

EAN: 8719514550919  
EOC: 871951455091900  
Título del producto: Wi-Fi BLE Color/  
4.9W GU10 120-127V 6/1PF

## CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.7  
Voltaje: 120-127 V  
Potencia en vatios equivalente: 35 W  
Consumo de energía: 4.9 W

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura total: 58 mm  
Longitud total: 58 mm  
Ancho total: 50 mm

## VALORES NOMINALES

Vida útil nominal: 15,000  
Flujo luminoso nominal: 400 lm  
Intensidad máxima: 502 cd  
Potencia asignada: 4.9 W

## SERVICIO

Garantía: 2 años

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 60

## COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:  
Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Período de asistencia definido:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Cantidad máx. de accesorios: 9999  
Protocolo de comunicación:  
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

## DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:  
8719514550919  
Peso neto: 0.07 kg  
Peso bruto: 0.11 kg  
Alto: 16 cm  
Largo: 7 cm  
Ancho: 7 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.