

PHILIPS

Fluorescente
compacta no integrada

PL-L

36 W

4 Pines

Blanco frío

927903408472



Emisión de luz sustentable y duradera

La tecnología de puente Philips les da a las lámparas tubulares PLL más emisión de luz que las lámparas tradicionales PLL. También brinda 15,000 horas de vida útil lo que se traduce en menos reemplazos y costos de mantenimiento más bajos.

Opción sostenible

- Ahorra energía

Brinda luz brillante

- La tecnología de puente les da a las lámparas PLL una mayor emisión de luz

Destacados

Ahorra energía

Tecnología de puente

La tecnología de puente Philips les da a las lámparas PLL más emisión de luz

que las lámparas tradicionales PLL. También brinda 12,000 horas de vida útil lo que se traduce en menos

reemplazos y costos de mantenimiento más bajos.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Toma de corriente: 4 Pin
- Regulable: Sí

Duración

- Vida útil nominal: 15,000

Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC): 82
- Categoría de color de la luz: Blanco frío
- Temperatura de color correlacionada (nominal): 4100
- Flujo luminoso: 2,900 lm
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 81 lm/W

Consumo de energía

- Consumo de energía: 36.0
- Consumo energético kWh/1000 h: 40

Especificaciones técnicas

- Salida luminosa: 2,900 lm
- Forma: Tubo
- Regulable: Sí
- Tapa-base: 2G11



Fecha de publicación:
2025-08-30
Versión: 0.571

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com