

PHILIPS

Parterre wandlamp
7,5W

myGarden


2700 K

Zwart

Waterbestendig



16480/30/P0



Geniet van een prachtig verlichte tuin

Deze zwarte kubusvormige Philips Parterre LED-buitenwandlamp is door zijn modern ontwerp een echte blikvanger. Door de kubusvorm schijnt het warme witte licht alle kanten op. Deze buitenwandlamp voldoet aan alle veiligheidseisen (IP44) en is dankzij de hoogwaardige materialen bestand tegen alle weersomstandigheden. De buitenwandlamp is bovendien eenvoudig te plaatsen met de bijgeleverde montagesleutel. Geef uw buitenomgeving een bijzonder mooie uitstraling door deze buitenwandlamp ook te combineren met een Parterre sokkellamp (verkrijgbaar in 2 lengtes).

Duurzame lichtoplossingen

- LED-lamp van topkwaliteit

Speciale kenmerken

- Weerbestendig

Kenmerken

LED-lamp van topkwaliteit

De ingebouwde LED-lamp is een unieke door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in uw huis.

Weerbestendig



ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor algemeen gebruik buitenshuis.

Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 25.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Lichtkenmerken

- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 104

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 7,5

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,660 kg
- Totale hoogte: 130 mm
- Totale lengte: 130 mm
- Totale breedte: 130 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 800 lm
- Lamptechnologie: Led
- Netspanning: 50 Hz
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Aantal lichtbronnen: 1

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696158838
- Nettogewicht: 0,66 kg
- Brutoweight: 0,75 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 13,6 cm
- Breedte: 13,6 cm



Publicatiedatum:
2026-03-21
Versie: 0.552

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.